


Kraftform Kompakt F 1 Schraubwerkzeugsatz für den Fensterbau, 36-teilig

Kraftform Kompakt Anwendersortimente




EAN: 4013288217721
Teilenr: 05134013001
Artikel-Nr: Kraftform Kompakt F 1

Abmessung: 325x145x65 mm
Gewicht: 1298 g
Ursprungsland: CZ
Zolltarifnr.: 82079030

- Hochwertiger 36-teiliger Universal-Werkzeugsatz für den professionellen Fensterbauer
- 393 S Bit-Handhalter extra slim mit flexiblem Schaft für den Einsatz in schwer zugänglichen Bauräumen
- Mit Joker Maulschlüssel 6004 S und Bit-Ratsche Zyklus Mini 1 (1/4")
- Auf universelle Fensterbau-Anwendungen abgestimmtes Steckschlüssel- und Bit-Sortiment in hochwertiger Wera-Qualität
- Kompakte und stabile textile Werkzeugbox mit Wera 2go Kompatibilität

Kompaktes Wera Schraubwerkzeug-Set mit den 36 wichtigsten Werkzeugen für den Fensterbau.



Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_anwendersortimente_kraftform_kompakt_f_1.html

Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Anwendersortimente

Werkzeugsatz für den professionellen Fensterbauer



Mit dem Schraubendreher 393 S kann auch um die Ecke geschraubt werden. Durch den flexiblen Schaft können ungünstig positionierte Befestigungsschrauben erreicht werden. Das ideale Werkzeug für schwer erreichbare Verschraubungssituationen.



Kompaktes Wera Schraubwerkzeug-Set mit den 35 wichtigsten Werkzeugen für den Fensterbau. Auf universelle Fensterbau-Anwendungen abgestimmtes Steckschlüssel- und Bit-Sortiment in hochwertiger Wera-Qualität. Mit 2 Bit-Handhaltern und 1 Bit-Ratsche, die mit Adapter auch für Steckschlüsseleinsätze genutzt werden kann.

Flexibler Schaft




Mit dem Schraubendreher 393 S kann auch um die Ecke geschraubt werden. Durch den flexiblen Schaft können ungünstig positionierte Befestigungsschrauben erreicht werden. Das ideale Werkzeug für schwer erreichbare Verschraubungssituationen.

Sicherer Halt und leichte Entnahme




Sichere Bithalterfunktion durch Verriegelungsmechanismus. Mit starkem Dauermagneten.

Schlanker Bithalter 393 S



Durch den besonders schlanken Bithalter kann auch in sehr engen Arbeitsräumen gearbeitet werden.

Der Zyklus Mini 1



Die Bit-Ratsche Zyklus Mini 1 ermöglicht besonders schnelles Schrauben auch in engen Arbeitssituationen. Mit direkter Bitaufnahme. Mit dem Wera Adapter 870/1 (1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant) können auch 1/4" Steckschlüssel betätigt werden.

Hand- und Maschinen-Nüsse



Die Zykler Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

Winkelschlüssel mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf dem Winkelschlüssel wird durch eine federnde Kugel gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_anwendersortimente_kraftform_kompakt_f_1.html

Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Anwendersortimente

Satz-Inhalt:

393 S Bits-Handhalter extra slim mit flexiblem Schaft, 1/4" x 173,5 mm

05028161001 1x 1/4" x 173,5 mm



813 Bits-Handhalter, 1/4" x 78 mm

05051274001 1x 1/4" x 78 mm



8001 A Bit-Ratsche 1/4", 1/4" x 87 mm

1x 1/4" x 87 mm



870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil), 1/4" x 25 mm

0513600001¹⁾ 1x 1/4" x 25 mm



1) Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

Weblink


https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_anwendersortimente_kraftform_kompakt_f_1.html


Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Kraftform Kompakt Anwendersortimente


8794 SA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4", 1/4" x 75 mm

	05003525001	1x 1/4" x 75 mm
---	-------------	-----------------





8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 1/4"-Antrieb, 7 x 23 mm

	05003506001	1x 7 x 23 mm
	05003507001	1x 8 x 23 mm
	05003509001	1x 10 x 23 mm
	05003512001	1x 13 x 23 mm





851/4 TZ Bits, PH 1 x 50 mm

	05059805001	1x PH 1 x 50 mm
	05059810001	1x PH 2 x 50 mm
	05059815001	1x PH 3 x 50 mm





867/4 Z TORX® Bits, TX 8 x 50 mm

	05060131001	1x TX 8 x 50 mm
	05060132001	1x TX 10 x 50 mm
	05060133001	1x TX 15 x 50 mm
	05060134001	1x TX 20 x 50 mm
	05060135001	1x TX 25 x 50 mm
	05060137001	1x TX 30 x 50 mm




840/4 Z Bits, 2 x 50 mm


	05059603001	1x 2 x 50 mm
	05059604001	1x 2,5 x 50 mm
	05059605001	1x 3 x 50 mm
	05059610001	1x 4 x 50 mm
	05059615001	1x 5 x 50 mm
	05059633001 ¹⁾	1x 6 x 89 mm




1) Sechskantklinge


950 SPKL Winkelschlüssel Multicolour, metrisch, BlackLaser, 2 x 101 mm

	05022602001	1x 2 x 101 mm
	05022604001	1x 2,5 x 112 mm





950 SPKL HF Winkelschlüssel Multicolour metrisch, BlackLaser, mit Haltefunktion, 3 x 123 mm

	05022200001	1x 3 x 123 mm
	05022201001	1x 4 x 137 mm
	05022202001	1x 5 x 154 mm



967 SXL TORX® HF Winkelschlüssel Multicolour mit Haltefunktion, lang, TX 8 x 90 mm

	05024471001	1x TX 8 x 90 mm
	05024473001	1x TX 10 x 112 mm
	05024474001	1x TX 15 x 123 mm
	05024475001	1x TX 20 x 137 mm
	05024476001	1x TX 25 x 154 mm
	05024478001	1x TX 30 x 195 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_anwendersortimente_kraftform_kompakt_f_1.html

Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_anwendersortimente_kraftform_kompakt_f_1.html

Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Anwendersortimente

Satz-Inhalt:

393 S Bits-Handhalter extra slim mit flexiblem Schaft, 1/4" x 173,5 mm

05028161001 1x 1/4" x 173,5 mm



813 Bits-Handhalter, 1/4" x 78 mm

05051274001 1x 1/4" x 78 mm



8001 A Bit-Ratsche 1/4", 1/4" x 87 mm

1x 1/4" x 87 mm



870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil), 1/4" x 25 mm

0513600001¹⁾ 1x 1/4" x 25 mm



1) Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

Weblink


https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_anwendersortimente_kraftform_kompakt_f_1.html


Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Kraftform Kompakt Anwendersortimente


8794 SA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4", 1/4" x 75 mm

	05003525001	1x 1/4" x 75 mm
---	-------------	-----------------





8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 1/4"-Antrieb, 7 x 23 mm

	05003506001	1x 7 x 23 mm
	05003507001	1x 8 x 23 mm
	05003509001	1x 10 x 23 mm
	05003512001	1x 13 x 23 mm





851/4 TZ Bits, PH 1 x 50 mm

	05059805001	1x PH 1 x 50 mm
	05059810001	1x PH 2 x 50 mm
	05059815001	1x PH 3 x 50 mm





867/4 Z TORX® Bits, TX 8 x 50 mm

	05060131001	1x TX 8 x 50 mm
	05060132001	1x TX 10 x 50 mm
	05060133001	1x TX 15 x 50 mm
	05060134001	1x TX 20 x 50 mm
	05060135001	1x TX 25 x 50 mm
	05060137001	1x TX 30 x 50 mm




840/4 Z Bits, 2 x 50 mm


	05059603001	1x 2 x 50 mm
	05059604001	1x 2,5 x 50 mm
	05059605001	1x 3 x 50 mm
	05059610001	1x 4 x 50 mm
	05059615001	1x 5 x 50 mm
	05059633001 ¹⁾	1x 6 x 89 mm




1) Sechskantklinge


950 SPKL Winkelschlüssel Multicolour, metrisch, BlackLaser, 2 x 101 mm

	05022602001	1x 2 x 101 mm
	05022604001	1x 2,5 x 112 mm





950 SPKL HF Winkelschlüssel Multicolour metrisch, BlackLaser, mit Haltefunktion, 3 x 123 mm

	05022200001	1x 3 x 123 mm
	05022201001	1x 4 x 137 mm
	05022202001	1x 5 x 154 mm




967 SXL TORX® HF Winkelschlüssel Multicolour mit Haltefunktion, lang, TX 8 x 90 mm

	05024471001	1x TX 8 x 90 mm
	05024473001	1x TX 10 x 112 mm
	05024474001	1x TX 15 x 123 mm
	05024475001	1x TX 20 x 137 mm
	05024476001	1x TX 25 x 154 mm
	05024478001	1x TX 30 x 195 mm



6004 Joker S Selbstjustierender Maulschlüssel, 10-13 x 7/16-1/2" x 154 mm

	05020100001	1x 10-13 x 7/16-1/2" x 154 mm
--	-------------	-------------------------------



Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_anwendersortimente_kraftform_kompakt_f_1.html

Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_anwendersortimente_kraftform_kompakt_f_1.html

Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de