Feuchte- und Temperaturfühler kabelgebunden, Typ: FT

Bestelldaten

Bestellnummer	474146 FT
GTIN	4029547019043
Artikelklasse	47B

Beschreibung

Funktion:
IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Technische Beschreibung

Fehlergrenze Temperatur	±0,5 °C
Messbereich relative Feuchte	0 - 100 %
Fehlergrenze relative Feuchte	±2 %
Messbereich Temperatur	-20 - 70 °C
IP-Schutzart	IP 54
Kalibrierung	I6
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Produktart	Feuchte- und Temperaturfühler

Dienstleistungen

KalibrierungThermo-Hygrometer Typ A	027660 A
DAkkS-KalibrierungThermo-Hygrometer Typ A	027670 A