

# Bit-Check 10 Universal 2, 10-teilig

Bit-Checks / Bit-Safes Universal



TORSION



MAGNETIC

<b>EAN:</b>	4013288038821	<b>Abmessung:</b>	118x63x15 mm
<b>Teilenr:</b>	05134200001	<b>Gewicht:</b>	98 g
<b>Artikel-Nr:</b>	Bit-Check 10 Universal 2	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82079030

- Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check
- Universalhalter mit Schnellwechselfutter und starkem Dauermagnet
- Extraharte Bits
- Im handlichen und robusten Bit-Check

Robuster Bit-Check von Wera. Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren. Einfacher Transport z.B. in der Hemdtasche. Inklusive Universalhalter mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Zur Aufnahme in die Schraubemaschine oder zum Einsatz in das Futter der elektronischen Bohrmaschine. Inklusive Torsionsbits gegen frühzeitigen Verschleiß. Extrahart.

## Weblink

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_sortimente\\_bit-checks\\_\\_bit-safes\\_universal\\_bit-check\\_10\\_universal\\_2.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_sortimente_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_10_universal_2.html)

Wera - Bit-Check 10 Universal 2  
05134200001 - 4013288038821

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Immer griffbereit



Am Arbeitsplatz lassen sich die Bit-Checks hinstellen, damit ist das Werkzeug immer schnell griffbereit.

### TH-Bits



TH-Bits sind extraharte Bits mit Torsionszone. Torsion-Bits sorgen für die Abfederung von Drehmomentspitzen in der Torsionszone. Dadurch wird vorzeitiger Verschleiß vermieden, die Lebensdauer des Bits wird erhöht.

### Zähnharte Bits



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

### Mit Schnellwechselfutter und starkem Dauermagnet



Wera Schnellwechselfutter stellen eine feste, wackelfreie Verbindung zwischen Halter und Bit her. Die Halter sind so konstruiert, dass beim Bitwechsel die äußere Hülse nach vorn geschoben wird und der Bit leicht eingesetzt und entnommen werden kann. In magnetischer Ausführung zum leichteren Ansetzen der Schrauben.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_sortimente\\_bit-checks\\_\\_bit-safes\\_universal\\_bit-check\\_10\\_universal\\_2.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_sortimente_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_10_universal_2.html)

Wera - Bit-Check 10 Universal 2  
05134200001 - 4013288038821

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

# Bit-Check 10 Universal 2, 10-teilig

## Bit-Checks / Bit-Safes Universal



### Satz-Inhalt:

#### 895/4/1 K Universalhalter, 1/4" x 52 mm



05053872001

1x 1/4" x 52 mm



#### 855/1 TH Bits, PZ 1 x 25 mm



05056910001

1x PZ 1 x 25 mm

05056915001

2x PZ 2 x 25 mm



#### 867/1 TORX® Bits, TX 10 x 25 mm



05066485001

1x TX 10 x 25 mm

05066486001

1x TX 15 x 25 mm

05066487001

1x TX 20 x 25 mm

05066488001

1x TX 25 x 25 mm

05066490001

1x TX 30 x 25 mm

05066491001

1x TX 40 x 25 mm



### Weblink

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_sortimente\\_bit-checks\\_\\_bit-safes\\_universal\\_bit-check\\_10\\_universal\\_2.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_sortimente_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_10_universal_2.html)

Wera - Bit-Check 10 Universal 2  
05134200001 - 4013288038821

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)