Zangenschlüssel VDE-isoliert, ganze Länge: 250mm

Bestelldaten

Bestellnummer	813851 250
GTIN	4003773082408
Artikelklasse	83D

Beschreibung

Ausführung:
- **Griffe vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**
- **Mit Skalierung zur zielsicheren Einstellung abseits vom Werkstück.**
- **Parallel geführte, glatte Greifbacken; verchromte Ausführung.**
- **Rastenverstellung durch Knopfdruck und Spannhebel für hohen Anpressdruck der Backen.**
- **Der Hub zwischen den Greifflächen erlaubt Nachfassen nach Ratschenprinzip.**
- **Zangenschlüssel verchromt.**
- **Griffe isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen.**

Verwendung:
Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.
Hinweis:
Schonbacken unter Nr. 813725 erhältlich.

Technische Beschreibung

Maullänge	30 mm
Spannweite	0 - 52 mm
ganze Länge	250 mm
Produktart	Zangenschlüssel

Zubehör

Schonbacken für Zangenschlüssel6-teilig Größe 250	813725 250