



<b>EAN:</b>	4013288037862	<b>Abmessung:</b>	89x7x6 mm
<b>Teilenr:</b>	05134373001	<b>Gewicht:</b>	19 g
<b>Artikel-Nr:</b>	851/4 A PH	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82079030

- Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
- Profilierte Version
- Extrahart
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Hochwertiger Wera Bit für Phillips-Schrauben. Mit scharfkantigem Profil, das z. B. bei mit Farblack vollgesetzten Schraubenprofilen die Farbe aufbrechen lässt und somit eine sichere Kraftübertragung zwischen Bit und Schraube gewährleistet. Extraharte Ausführung. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.


**Weblink**

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_bits\\_bits\\_fuer\\_phillips-schrauben\\_851\\_4\\_a\\_ph.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_bits_bits_fuer_phillips-schrauben_851_4_a_ph.html)

Wera - 851/4 A PH  
05134373001 - 4013288037862





Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## A-Bits



A steht für Aviation (Luftfahrt). A-Bits sind besonders harte Bits mit scharfkantigem Profil, welches z. B. bei mit Farblack vollgesetzten Schraubenprofilen die Farbe aufbrechen lässt und somit eine sichere Kraftübertragung zwischen Bit und Schraube gewährleistet.

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

		 mm	 inch	 mm
05134929001	PH 0	50	2"	3
05134906001	PH 0	70	2 3/4"	3
05134907001	PH 0	89	3 1/2"	3
05134930001	PH 1	50	2"	4,5
05134370001	PH 1	70	2 3/4"	4,5
05134372001	PH 1	89	3 1/2"	4,5
05134931001	PH 2	50	2"	6
05134371001	PH 2	70	2 3/4"	6
<b>05134373001</b>	<b>PH 2</b>	<b>89</b>	<b>3 1/2"</b>	<b>6</b>
05134910001 <sup>1)</sup>	PH 2	152	6"	6
05134911001 <sup>2)</sup>	PH 2	152	6"	6
05134932001	PH 3	50	2"	-
05134913001	PH 3	70	2 3/4"	8
05134914001	PH 3	89	3 1/2"	8
05134915001	PH 3	152	6"	8
05160983001	PH 4	50	2"	10

1) Länge Antriebssechskant 100 mm

2) Länge Antriebssechskant 20 mm

## Weblink

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_bits\\_bits\\_fuer\\_phillips-schrauben\\_851\\_4\\_a\\_ph.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_bits_bits_fuer_phillips-schrauben_851_4_a_ph.html)

Wera - 851/4 A PH  
05134373001 - 4013288037862

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)