Garant

# Messzeug-Satz, Anzahl Messzeuge: 6

## Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Bestellnummer | 419151 6 |
| GTIN | 4045197973849 |
| Artikelklasse | 41A |

## Beschreibung

**Lieferumfang:**
Inklusive Holzbox.
1 **Digitaler GARANT-Messschieber** Nr. 412680 Gr. 150 mm.
1 **GARANT-Bügelmessschraube** Nr. 420402 Gr. 0 – 25 mm.
1 **GARANT-Haarwinkel** Nr. 450010 Gr. 100×70 mm, Genauigkeit DIN 875/00.
1 **GARANT-Haarlineal** Nr. 460095 Gr. 100 mm lang.
1 **GARANT Stahlmaßstab** EG I Nr. 461770 Gr. 150 mm.
1 **Federspitzzirkel** Nr. 457000 Gr. 120 mm lang, mit auswechselbaren Spitzen.

## Technische Beschreibung

| | |
|---|---|
| Anzahl Messzeuge | 6 |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben |
| Verpackung | Holzbox |
| Kalibrierung | S1 |
| Produktart | Messzeugsatz |

## Dienstleistungen

| | |
|---|---|
| KalibrierungMesszeugsatz Satzinhalt 6 | 020400 6 |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| Haarwinkel gehärtet, flache Ausführungrostfrei, Genauigkeit 00 Schenkellänge 100X70 mm | 450010 100X70 |
| Digitaler MessschieberIP54 mit Datenausgang Messbereich 150 mm | 412680 150 |
| Stahlmaßstab, rostfrei Länge 150 mm | 461770 150 |
| Stahl-Ersatzspitzen-Set2-teilig | 457010 |
| Bügelmessschraube Messbereich 0-25 mm | 420402 0-25 |
| Holzetui für Messzeugsatz Anzahl Aussparungen 6 | 419200 6 |
| Haarlineal rostfrei im Etui Länge 100 mm | 460095 100 |
| Feder-Spitzzirkel Länge L 120 mm | 457000 120 |