BOSCH

Akku-Bohrschrauber 18V, 4-poliger DC-Motor, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, mit 2 Akkus, in L-Boxx, Typ: GSR1821

Bestelldaten

Bestellnummer	070243 GSR1821
GTIN	3165140979412
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:
- **Kompakte, leistungsstarke Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.**
- **LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.**
- **Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.**
- **Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.**
- **Softgrip.**

Hervorragende Ergonomie und angenehmeres Handling durch **kompaktes Design**.
Motorbremse für präzises Arbeiten.
Vorteil:
Electronic Motor Protection.
Lieferumfang:
Inklusive 2× Li-Ion Akku, Ladegerät und L-BOXX.
Hinweis:
Passende Ersatzakkus, Startersets und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und Nr. 073863 – 073867.

Technische Beschreibung

Drehzahlbereich 2. Gang	0 - 1800 min^{-1}
maximaler Spiralbohr-∅ in Holz	35 mm
maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s^2
maximales Drehmoment weich	21 Nm
Herstellerbezeichnung	GSR 18V-21
maximales Drehmoment hart	55 Nm
typische Verwendung	Medium
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Akkukapazität	2 Ah
Motorbauweise	4-poliger DC-Motor
maximaler Spiralbohr-∅ in Stahl	13 mm
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,7 kg
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Drehzahlbereich 1. Gang	0 - 480 min^{-1}
Akkuspannung	18 V
Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
geeignet für Material	Stahl
geeignet für Material	Holz
Produktart	Bohrschrauber
USP1	18V, 4-poliger DC-Motor
USP2	Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, mit 2 Akkus, in L-Boxx

Zubehör

Akku-Ladegerät Typ 1880CV	073866 1880CV

Starter-Set Wireless Charging Typ GAL1830W	073862 GAL1830W
Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B18 V	073851 B18