BOSCH

Akku-Bohrschrauber FlexiClick-System, Typ: GSR1860FC

Bestelldaten

Bestellnummer	070107 GSR1860FC
GTIN	3165140906067
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:
Akku-Bohrschrauber
· **Kompakte, leistungsstarke Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.**
· **Mit Electronic Motor Protection (EMP) und Electronic Cell Protection (ECP).**
· **LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.**
· **Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.**
· **Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.**
· **Softgrip.**
Nachrüsten mit **Connectivity**-Modul möglich. Maximale Flexibilität und präzises Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen durch wechselbaren **Exzenter- oder Winkelaufsatz.** Hammerbohren in Beton mit 1 Joule Schlagenergie dank **SDS-Plus-Hammeraufsatz. Kopflänge inklusive Bithalter nur 147 mm.**
Lieferumfang:
Inklusive 2× 5,0 Ah Li-Ionen Akku, Ladegerät, Transportkoffer, Zusatzhandgriff. Mit einer Vielzahl verstellbarer Aufsätze im FlexiClick-System: Bohrfutter, Winkelaufsatz, Exzenteraufsatz, SDS-Plus-Hammeraufsatz.
Hinweis:
Passende Ersatzakkus, Startersets und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 ff und 073866 ff.
Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Herstellerbezeichnung: GSR 18V-60FC Set
Motorbauweise: Bürstenloser Motor
Akkukapazität: 5 A·h
Akkuspannung: 18 V
maximales Drehmoment weich: 31 N·m
maximales Drehmoment hart: 60 N·m

Technische Beschreibung

Akkuspannung	18 V
Drehzahlbereich 1. Gang	0 - 600 min^{-1}
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s^2
Drehzahlbereich 2. Gang	0 - 1900 min^{-1}
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Motorbauweise	Bürstenloser Motor
maximaler Spiralbohr-∅ in Holz	38 mm
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
maximales Drehmoment weich	31 N·m
Gewicht	1,7 kg
maximales Drehmoment hart	60 N·m
Herstellerbezeichnung	GSR 18V-60FC Set
Akkukapazität	5 A·h
maximaler Spiralbohr-∅ in Stahl	13 mm
typische Verwendung	Strong

Zubehör

Akku-Ladegerät Typ 1880CV	073866 1880CV
Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B18 V	073854 B18
Starter-Set Wireless Charging Typ GAL1830W	073862 GAL1830W