

Serie 7400 Imperial Kraftform Drehmomentschraubendreher, mit werkseitig fest voreingestelltem Messwert (25,0-55,0 in. lbs.) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, Pistolengriff, 7467 x 25 in. lbs. x 25-55 in. lbs.

Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher, mit werkseitig fest voreingestelltem Messwert



<b>EAN:</b>	4013288102959	<b>Abmessung:</b>	218x81x51 mm
<b>Teilenr:</b>	05074721001	<b>Gewicht:</b>	262 g
<b>Artikel-Nr:</b>	7400 Imperial pre-set, pistol handle	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82054000

- Werkseitig fest voreingestellter Drehmomentschraubendreher mit Pistolengriff
- Mit Schnellwechselfutter Rapidaptor
- Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
- Für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb
- Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Wertes
- Auf den kleinsten Skalenwert voreingestellt

Wera Drehmomentschraubendreher. Kraftform-Pistolengriff für besonders hohe Drehmomentübertragung, mehrkomponentig für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Mit werkseitig fest auf den kleinsten Skalenwert voreingestelltem Drehmomentwert. Für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist. Der Drehmomentwert kann mit einem Extra-Werkzeug innerhalb des Messbereichs verändert werden (Re-Kalibrierungs-Kit, bestellbar mit Codenummer 05137002001). Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen. Unbegrenzt zum Lösen festsitzender Schrauben. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173). Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche. Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm.

#### Weblink

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_7400\\_kraftform\\_drehmomentschraubendreher\\_mit\\_werkseitig\\_fest\\_voreingestelltem\\_messwert\\_7400\\_imperial\\_pre-set](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7400_kraftform_drehmomentschraubendreher_mit_werkseitig_fest_voreingestelltem_messwert_7400_imperial_pre-set)

Wera - 7400 Imperial pre-set, pistol handle  
05074721001 - 4013288102959

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 Imperial Kraftform Drehmomentschraubendreher, mit werkseitig fest voreingestelltem Messwert (25,0-55,0 in. lbs.) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, Pistolengriff, 7467 x 25 in. lbs. x 25-55 in. lbs.



Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher, mit werkseitig fest voreingestelltem Messwert



Voreingestellte, einstellbare Drehmomentschraubendreher

**Voreingestellte, einstellbare Drehmomentschraubendreher**



Wera Drehmomentschraubendreher. Mit werkseitig fest auf den kleinsten Skalenwert voreingestelltem Drehmomentwert. Für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist. Der Drehmomentwert kann mit einem Extra-Werkzeug innerhalb des Messbereichs verändert werden (Re-Kalibrierungs-Kit, bestellbar mit der Codenummer 05137002001). Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen.

**Unbegrenzt Lösemoment**



Unbegrenzt Lösemoment zur Lösung festsitzender Schrauben.

**Variabel**



Variabel durch blitzschnellen Bit- oder Nuss-Wechsel dank Rapidaptor-Technologie.

**Chuck-all**



Die Rapidaptor Schnellwechselfutter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

**Rapid-in und self-lock**




Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

**Rapid-out**



Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

**Single-hand**



Alle Funktionen der Rapidaptor Schnellwechselfalter wie Bit-Einsatz oder Bit-Entnahme lassen sich mit einer Hand ausführen. Das ist schneller, ökonomischer und ergonomischer. Kein Handgriff zuviel.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_7400\\_kraftform\\_drehmomentschraubendreher\\_mit\\_werkseitig\\_fest\\_voreingestelltem\\_messwert\\_7400\\_imperial\\_pre-set](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7400_kraftform_drehmomentschraubendreher_mit_werkseitig_fest_voreingestelltem_messwert_7400_imperial_pre-set)

Wera - 7400 Imperial pre-set, pistol handle  
05074721001 - 4013288102959








Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 Imperial Kraftform Drehmomentschraubendreher, mit werkseitig fest voreingestelltem Messwert (25,0-55,0 in. lbs.) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, Pistolengriff, 7467 x 25 in. lbs. x 25-55 in. lbs.



Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher, mit werkseitig fest voreingestelltem Messwert

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

								
art. no.	inch	in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	inch	inch	
05074721001 <sup>1)</sup>	7467	1/4"	25,0	25,0-55,0	150	100	6"	4"

1) Das voreingestellte Drehmoment kann verändert werden. Dafür ist aber der Einsatz von Sonderwerkzeug sowie Torque Test Equipment erforderlich. Bitte an den Wera Torque Service wenden.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_7400\\_kraftform\\_drehmomentschraubendreher\\_mit\\_werkseitig\\_fest\\_voreingestelltem\\_messwert\\_7400\\_imperial\\_pre-set](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7400_kraftform_drehmomentschraubendreher_mit_werkseitig_fest_voreingestelltem_messwert_7400_imperial_pre-set)

Wera - 7400 Imperial pre-set, pistol handle  
05074721001 - 4013288102959

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de