Digitaler Universal-Messschieber-Satz IP 67, Messbereich: 150mm

Bestelldaten

Bestellnummer	415555 150
GTIN	4029713019235
Artikelklasse	46P

Beschreibung

Ausführung:
Digitaler Universal-Messschieber „Pocket Talent“ für unterschiedliche Innen- und Außenmessungen (Einstiche, Nuten, Gewinde, etc.) einsetzbar. Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 7,5 mm Ziffernhöhe. Inklusive PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung).
Funktion:
IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.
Lieferumfang:
Messschieber, Einstelllehre 50 mm, 2 Paar Messeinsätze für Innen- und Außenmessung. Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.
Sonderzubehör:
Alle Ersatz- und Sondertaster Nr. 434900 bis 434915 mit Gewinde M2,5. Datenkabel Nr. 498940.

Technische Beschreibung

Ablesung	0,01 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Schnabellänge	40 mm
Messbereich	0 - 150 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Fehlergrenze	0,03 mm
Ablesung	0,0005 Zoll

Batterietyp	Knopfzelle
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	A1
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200
KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200

Zubehör

Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ D2	498940 D2
Hartmetall-Taster Typ 2	434910 2
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ R2	498940 R2
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ USB2	498940 USB2
Rubin-Taster Typ 2	434915 2
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Stahl-Taster Typ 2	434900 2