KOMET

TOHX 140305 rechts, W30, Sorte: BK6425

Bestelldaten

Bestellnummer	268875 BK6425
GTIN	4047109225145
Artikelklasse	24T

Beschreibung

TOHX 140305 rechts BK6425 Sorte: BK6425
Schnitttiefe a_p: 0,5 - 1,5 mm
Vorschub f: 0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 300 m/min
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung: 120 - 180 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	120 - 180 m/min
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 300 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Sorte	BK6425
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Schnitttiefe a_p	0,5 - 1,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TOHX 140305 R
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktnamensattribut	W30
Spanwinkel	6 Grad
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen