Ansell

Handschuh-Paar ActivArmr Hycron® 27-607, Handschuhgröße: 11

Bestelldaten

Bestellnummer	094430 11
GTIN	10076490498792
Artikelklasse	04P

Beschreibung

Ausführung:
ActivArmr Hycron® Serie. **Widerstandsfähiger Handschuh** aus Baumwoll-Jersey mit Nitrilbeschichtung für den anspruchsvollen Einsatz. Hohe Beständigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien. Robuster und flexibler als PVC, dreimal länger haltbar als schwere Lederhandschuhe. **Wirksame Fett- und Ölsperre.** Besonders geeignet für Grobgussteile, Kunststoff-Formteile, Stabstahl, Blech, Hochleistungskabel, Baustoffe, Rohholz.
Mit Strickbund und 3/4-Beschichtung zum Erhalt der besseren Atmungsaktivität.
Norm:
EN 388; EN ISO 21420
Antistatisch gemäß EN 1149.
Hinweis:
Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Handschuhgröße	11
Nassgriff	gut
DMF-frei	nein

Ölgriff	gut
Tastgefühl	mäßig
Hitzeschutz	nicht vorhanden
Atmungsaktivität	mäßig
silikonfrei	ja
Material Beschichtung	Nitril
Passform	gut
Serie	Hycron®
Handschuh-Art	Mehrzweckhandschuhe
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Inhalt	12
Handschuheigenschaft	Silikonfrei
Handschuheigenschaft	latexfrei
EN 388	4221X
Trägermaterial	Baumwolle
Beschichtung	Nitril
Beschichtungsvariante	3/4-Beschichtung
Anwendungsbereich	Heavy Duty
Länge	246 mm
Farbe	blau
Gewicht	57 g
Verwendung	mehrweg
Material	Nitril
Produktart	Mehrzweckhandschuhe