



EAN: 4013288209542
Teilenr: 05135870001
Artikel-Nr: Kraftform Kompakt W 2
 Wartung

Abmessung: 325x145x65 mm
Gewicht: 1381 g
Ursprungsland: CZ
Zolltarifnr.: 82054000

- Unglaublich schnelle Knarre Zyklus Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen
- Hand- und Maschinennüsse (non impact) mit Kugelfangrille und Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit
- Joker Doppelpaul-Schlüssel mit Haltefunktion, Endanschlag, kleinem Rückholwinkel und zupackenden Zähnen
- VDE-isolierter Kraftform Handhalter und Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser
- Sortiment in robuster Textilbox

Kompaktes Werkzeug-Set mit den wichtigsten Schraubwerkzeugen für Wartungsarbeiten im Innen- und Außenbereich. Mit VDE Handhalter samt 12 VDE Klingen; 1 Joker Doppelpaulschlüssel mit Haltefunktion, Endanschlag, kleinem Rückholwinkel und extrem zupackenden Zähnen; mit der unglaublich schnellen 1/4" Knarre Zyklus Speed samt Zubehör; 8 Hand- und Maschinennüssen Größe 5,5-13, 1 Universalbithalter; 7 Bits (25 mm lang); 1 Schraubkralle zum Festhalten von Schrauben; textile Box mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit; aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal; zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial; geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.



Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_anwendersortimente_kraftform_kompakt_w_2_wartung.html

Wera - Kraftform Kompakt W 2 Wartung
 05135870001 - 4013288209542

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de


Kraftform Kompakt Anwendersortimente

Kraftform Kompakt W 2 Wartung



Das perfekte Set für vielfältige Wartungsarbeiten im Innen- und Außenbereich - in der Elektrotechnik, in der Mechatronik, in der Gebäudetechnik, in der Photovoltaik und und und ...

Das Griff/Wechselklingen- System – Kraftform Kompakt VDE



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

Zyklus „6 in 1“



1. Feinzahnknarre 2. Gelenknarre 3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher

Hand- und Maschinen-Nüsse



Die Zyklus Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklus Nüsse und Zyklus Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bitnüsse).

Doppelmaul Joker



Der Doppelmaul Joker eignet sich hervorragend zum Kontern bei Schraube und Mutter.

Textile Boxen



Die textilen Boxen ermöglichen dem Anwender eine hohe Mobilität und nehmen nur wenig Platz in Anspruch. Die aus der Vergangenheit bekannten Blechkästen, zu deren Transport mindestens eine Hand benötigt wird, können nun durch die kompakte Box ersetzt werden. Und das deutlich reduzierte Gewicht eines Satzes macht das Tragen viel angenehmer als je zuvor. Empfindliche Oberflächen werden bei der Ablage geschont, und unglaublich robust sind die textilen Boxen auch noch. Sogar das Runterfallen übersteht die textile Box samt Werkzeug unbeschadet.

Kraftform



Die Grundüberlegung zur Urform des Kraftform-Griffes - die Hand soll die Form des Handgriffs vorgeben - hat sich bis heute als richtig erwiesen. Bereits in den 60er Jahren entwickelte Wera mit dem weltweit anerkannten Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation einen Schraubendrehergriff, der in der Form der menschlichen Hand angepasst ist. Nach langer Entwicklungsarbeit wurde 1968 der Wera Kraftform-Griff in den Markt eingeführt. Bis heute wurde er durch neue Technologien optimiert, jedoch hat er die bewährte Form behalten, denn auch die menschliche Hand hat sich seitdem nicht geändert.

Weblink


https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_anwendersortimente_kraftform_kompakt_w_2_wartung.html

Wera - Kraftform Kompakt W 2 Wartung
05135870001 - 4013288209542

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

817 VDE Kraftform Handhalter, 9 x 98 mm

 05003990001 1x 9 x 98 mm




Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0,4 x 2,5 x 154 mm

 05003400001¹⁾ 1x 0,4 x 2,5 x 154 mm
1) Auslaufartikel




Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0,6 x 3,5 x 154 mm

 05003406001¹⁾ 1x 0,6 x 3,5 x 154 mm
05003407001¹⁾ 1x 0,8 x 4 x 154 mm
05003408001¹⁾ 1x 1 x 5,5 x 154 mm
1) Auslaufartikel




Kraftform Kompakt VDE 62 iS, PH 1 x 154 mm

 05003413001¹⁾ 1x PH 1 x 154 mm
05003414001¹⁾ 1x PH 2 x 154 mm
1) Auslaufartikel




Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 10 x 154 mm

 05003431001¹⁾ 1x TX 10 x 154 mm
1) Auslaufartikel




Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 15 x 154 mm

 05003437001¹⁾ 1x TX 15 x 154 mm
05003438001¹⁾ 1x TX 20 x 154 mm
05003439001¹⁾ 1x TX 25 x 154 mm
1) Auslaufartikel



Kraftform Kompakt VDE 65 iS, PZ 1 x 154 mm

 05003455001¹⁾ 1x PZ 1 x 154 mm
05003456001¹⁾ 1x PZ 2 x 154 mm
1) Auslaufartikel



Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_anwendersortimente_kraftform_kompakt_w_2_wartung.html

Wera - Kraftform Kompakt W 2 Wartung
05135870001 - 4013288209542

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1440 Schraubkralle für Schraubendreherklingen, lange Bits und Winkelschlüssel mit Festhaltefunktion für Schrauben, 4,5-6 x 41 mm
1x 4,5-6 x 41 mm



335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 0,4 x 2,5 x 60 mm



05110000001¹⁾ 1x 0,4 x 2,5 x 60 mm
1) kein Lasertip

6002 Joker Doppelmaulschlüssel, 10 x 13 x 167 mm



05003760001 1x 10 x 13 x 167 mm

8000 A Zyklus Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 152 mm



05003500001 1x 1/4" x 152 mm

8784 A1 Zyklus-Verbindungsteil, 1/4", 1/4" x 37 mm



05003529001 1x 1/4" x 37 mm

8794 SA Zyklus-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4", 1/4" x 75 mm



05003525001 1x 1/4" x 75 mm

8790 HMA Zyklus-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb, 5,5 x 23 mm



05003504001 1x 5,5 x 23 mm
05003505001 1x 6 x 23 mm
05003506001 1x 7 x 23 mm
05003507001 1x 8 x 23 mm
05003509001 1x 10 x 23 mm
05003510001 1x 11 x 23 mm
05003511001 1x 12 x 23 mm
05003512001 1x 13 x 23 mm

893/4/1 K Universalhalter, 1/4" x 50 mm



05134480001 1x 1/4" x 50 mm

851/1 Z Bits, PH 1 x 25 mm



05072070001 1x PH 1 x 25 mm
05072072001 1x PH 2 x 25 mm

840/1 Z Bits, 3 x 25 mm



05056315001 1x 3 x 25 mm
05056320001 1x 4 x 25 mm
05056325001 1x 5 x 25 mm
05056330001 1x 6 x 25 mm

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_anwendersortimente_kraftform_kompakt_w_2_wartung.html

Wera - Kraftform Kompakt W 2 Wartung
05135870001 - 4013288209542

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

867/1 TORX® Bits, TX 25 x 25 mm



05066488001

1x TX 25 x 25 mm



Klettstreifen 240, 240 x 50 mm

1x 240 x 50 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_anwendersortimente_kraftform_kompakt_w_2_wartung.html

Wera - Kraftform Kompakt W 2 Wartung
05135870001 - 4013288209542

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de