



EAN:	4013288196507	Abmessung:	122x83x22 mm
Teilenr:	05078714001	Gewicht:	140 g
Artikel-Nr:	7786	Ursprungsland:	TW
		Zolltarifnr.:	82079099

- Vierkant-Einsteckwerkzeug 14x18 mm
- Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme
- Für Außen TORX® Schrauben
- Mit Stiftsicherung
- Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet

Einsteckwerkzeug Außen TORX®, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.

Weblink

https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_click-torque_drehmomentschluessel_serie_einsteckwerkzeuge_einsteckwerkzeuge_fuer_aussen_torx_7786.html

Wera - 7786
05078714001 - 4013288196507

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Einsteckwerkzeuge für Außen TORX®

Antrieb 14x18 mm

TORX®

Mit Stiftsicherung

Chrom-Vanadium



Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.



Für Außen TORX® Schrauben.



Die Stiftsicherung der Einsteckwerkzeuge ermöglicht sicheres Arbeiten und schnellen Werkzeugwechsel.



Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



mm



mm



mm



mm



mm



mm

	mm		mm	mm	mm	mm	mm
05078714001	14x18	TX 14	25,5	62,0	37,0	30,0	11,0
05078715001	14x18	TX 18	25,5	62,0	37,0	30,0	11,0
05078716001	14x18	TX 20	25,5	65,0	40,0	32,0	12,0
05078717001	14x18	TX 24	25,5	65,0	40,0	32,0	12,0

Weblink

https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_click-torque_drehmomentschuessel_serie_einsteckwerkzeuge_einsteckwerkzeuge_fuer_aussen_torx_7786.html

Wera - 7786

05078714001 - 4013288196507

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de