Fachboden-Grundregal, Tiefe 500 mm, Höhe / Fachboden Breite: 3000/1300mm

Bestelldaten

Bestellnummer	990504 3000/1300
GTIN	4004514217646
Artikelklasse	96P

Beschreibung

Ausführung:
T-Profilrahmen und Fachboden verzinkt. Mit einer maximalen **Fachlast** von 150 kg pro Fachboden lieferbar. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Schneller Aufbau durch einfache, steckbare Ausführung.
Feldlast: bei Höhe 2000 mm 1300 kg, bei 2500 mm 1700 kg, bei 3000 mm 2300 kg.
Beschreibung:
Aufbaumaße:
Grundregal: Nennlänge + 60 mm
Anbauregal: Nennlänge +6 mm
Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm
Verwendung:
Ideal für Industrie, Handwerk, Handel, Verwaltung, Archiv usw. mit optimaler Platznutzung.
Lieferumfang:
Grundregal mit Kreuzstreben. Pro Anbauregal eine Diagonalstrebe.
Hinweis:
- **Klemmfüße sind im Lieferumfang enthalten.**
- **Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.**
- **Passende Bodenverankerung Nr. 990854.**
- **Einseitig nutzbar, da Aussteifung durch Kreuzstrebe.**

- **Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 600 mm betragen.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

Technische Beschreibung

Anzahl Fachboden	7
Regal-Aufbau	Grundregal
Anzahl Profilrahmen	2
Aufbaumaß Grundregal Breite	1360 mm
Regalhöhe	3000 mm
Fachboden Tiefe	500 mm
Regaltiefe	500 mm
Fachboden Breite	1300 mm
maximale Feldlast	1600 kg
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	150 kg
Fachboden Stärke	25 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Montageausführung	Steckregal
Material	verzinkt
Produktnamensattribut	Tiefe 500 mm
Produktart	Fachbodenregal

Zubehör

Stecktrennbleche feststehend, verzinkt Höhe × Tiefe 400X500 mm	990581 400X500
Stecktrennbleche feststehend, verzinkt Höhe × Tiefe 200X500 mm	990581 200X500
Stecktrennbleche feststehend, verzinkt Höhe × Tiefe 300X500 mm	990581 300X500

Fachboden, verzinkt Breite×Tiefe 1300X500 mm	990580 1300X500
Stecktrennbleche feststehend, verzinkt Höhe × Tiefe 500X500 mm	990581 500X500
Klemmfuß	990852