

## Serie Kraftform Micro



<b>EAN:</b>	4013288032003	<b>Abmessung:</b>	157x13x13 mm
<b>Teilenr:</b>	05118092001	<b>Gewicht:</b>	14 g
<b>Artikel-Nr:</b>	2052 Micro	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82054000

- Kraftform Micro Schraubendreher mit Kugelkopf für Innensechskantschrauben
- Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff mit Abrollschutz und drehbarer Kappe
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
- Mit Kugelkopf für sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Z. B. für Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere oder EDV-Hardwaremonteure

Hochwertiger Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen. Kugelkopfprofil: Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch "um die Ecke" geschraubt werden kann. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.



## Weblink

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_serie\\_kraftform\\_micro\\_2052\\_micro.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_kraftform_micro_2052_micro.html)

Wera - 2052 Micro  
 05118092001 - 4013288032003


Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Serie Kraftform Micro

Kugelhkopf



Verschrauben in Elektronik und Feinmechanik ist oft mühsam und zeitraubend. Damit wollten wir uns nicht zufrieden geben. Wir haben herausgefunden, was dem Anwender wichtig ist - Arbeitsgeschwindigkeit, Drehmoment, Genauigkeit - und uns ganz speziell darum gekümmert.




Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch sozusagen "um die Ecke" geschraubt werden kann.

Kraftform Micro Griff



Mehrkomponentiger Schraubendrehergriff für ergonomisch richtiges Arbeiten.

Die Präzisionszone




Die Präzisionszone direkt über der Klinge gibt dem Anwender ein gutes Gefühl für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.

Die Kraftzone



Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen in Nähe der Klingenspitze sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente, ohne dass der Kontakt zur Schraube verloren geht.

Die Schnelldrehzone




Die Schnelldrehzone unterhalb der drehbaren Kappe ermöglicht blitzschnelles Zwirbeln.

Der durchdachte Elektroniker-Schraubendreher



Der Kraftform Micro mit seinen drei Zonen und ihrer speziellen Anordnung erfüllt diese Anforderungen perfekt. Die leichtlaufende Kappe, auf der die Hand abgestützt werden kann, unterstützt diese Vorteile ideal.

Take it easy Werkzeugfinder



Schraubendreher Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

Weblink







[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_serie\\_kraftform\\_micro\\_2052\\_micro.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_kraftform_micro_2052_micro.html)

Wera - 2052 Micro  
05118092001 - 4013288032003

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Serie Kraftform Micro

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

						
	mm	inch	mm	mm	mm	inch
05118089001	1,3	-	60	97	3,0	2 3/8"
05118090001	1,5	-	60	97	3,0	2 3/8"
<b>05118092001</b>	<b>2,0</b>	<b>-</b>	<b>60</b>	<b>97</b>	<b>3,0</b>	<b>2 3/8"</b>
05118094001	2,5	-	60	97	4,0	2 3/8"
05118096001	3,0	-	60	97	4,0	2 3/8"
05118098001	-	1/16"	60	97	3,0	2 3/8"
05118100001	-	5/64"	60	97	3,0	2 3/8"
05118102001	-	3/32"	60	97	3,0	2 3/8"
05118106001	-	7/64"	60	97	4,0	2 3/8"
05118103001	-	1/8"	60	97	4,0	2 3/8"

## Weblink

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_serie\\_kraftform\\_micro\\_2052\\_micro.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_kraftform_micro_2052_micro.html)

Wera - 2052 Micro

05118092001 - 4013288032003

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de