



EAN:	4013288031945	Abmessung:	250x205x50 mm
Teilenr:	05118150001	Gewicht:	398 g
Artikel-Nr:	2035/6 A	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82054000

- Kraftform Micro Schraubendreher für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
- Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Z. B. für Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere oder EDV-Hardwaremonteure

Hochwertiger Wera Micro Schraubendrehersatz für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Inklusive praktischem Rack zur übersichtlichen Aufbewahrung der Schraubendreher.

**Weblink**

https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_kraftform_micro_2035_6_a.html

Wera - 2035/6 A
 05118150001 - 4013288031945

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Serie Kraftform Micro

Kraftform Micro Griff



Verschrauben in Elektronik und Feinmechanik ist oft mühsam und zeitraubend. Damit wollten wir uns nicht zufrieden geben. Wir haben herausgefunden, was dem Anwender wichtig ist - Arbeitsgeschwindigkeit, Drehmoment, Genauigkeit - und uns ganz speziell darum gekümmert.




Mehrkomponentiger Schraubendrehergriff für ergonomisch richtiges Arbeiten.

Der durchdachte Elektroniker-Schraubendreher




Der Kraftform Micro mit seinen drei Zonen und ihrer speziellen Anordnung erfüllt diese Anforderungen perfekt. Die leichtlaufende Kappe, auf der die Hand abgestützt werden kann, unterstützt diese Vorteile ideal.

Die Präzisionszone




Die Präzisionszone direkt über der Klinge gibt dem Anwender ein gutes Gefühl für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.

Die Kraftzone




Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen in Nähe der Klingenspitze sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente, ohne dass der Kontakt zur Schraube verloren geht.

Die Schnelldrehzone



Die Schnelldrehzone unterhalb der drehbaren Kappe ermöglicht blitzschnelles Zwirbeln.

Wera Black Point Spitze



Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit.

Anwendungsgebiete



Unverzichtbar z. B. für Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere, EDV-Hardwaremonteure oder Modellbauer

Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_kraftform_micro_2035_6_a.html

Wera - 2035/6 A
05118150001 - 4013288031945

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie Kraftform Micro

Satz-Inhalt:

2050 PH Elektronik-Kreuzschlitzschraubendreher, PH 00 x 60 mm



05118020001¹⁾ 1x PH 00 x 60 mm

05118022001²⁾ 1x PH 0 x 60 mm

1) Optimiert für japanische PH-Schrauben

2) Größe 0 entsprechend JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

2035 Elektronik-Schlitzschraubendreher, 0,30 x 1,8 x 60 mm



05118004001 1x 0,30 x 1,8 x 60 mm

05118006001 1x 0,40 x 2 x 60 mm

05118008001 1x 0,40 x 2,5 x 80 mm

05118010001 1x 0,50 x 3 x 80 mm

Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_kraftform_micro_2035_6_a.html

Wera - 2035/6 A

05118150001 - 4013288031945

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de