Garant

Stufenbohrer HSS-E, unbeschichtet, Schneiden-Ø: 20-30mm

Bestelldaten

Bestellnummer	118320 20-30
GTIN	4045197036599
Artikelklasse	11C

Beschreibung

Ausführung:
Mit zylindrischem Anbohrer, Ø-Zahlen in der Nut. Schaft zusätzlich mit 3 Flächen.
Verwendung:
Bohren und Entgraten, maximale Materialstärke = Stufenhöhe (siehe Tabelle).

Technische Beschreibung

Bohrstufen steigend um	1 mm
Stufenhöhe	4 mm
Gesamtlänge	88 mm
Schaft-Ø	12 mm
Schneiden-Ø D_C	20 - 30 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS E
Norm	Werksnorm
Schaft	Drei-Spannflächenschaft
Farbring	ohne
Produktart	Stufenbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm²	geeignet		
INOX < 900 N/mm²	geeignet		
GG(G)	geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		