

Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben



| | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| EAN: | 4013288098122 | Abmessung: | 125x36x11 mm |
| Teilenr: | 05133158001 | Gewicht: | 111 g |
| Artikel-Nr: | 950 PKS | Ursprungsland: | CZ |
| | | Zolltarifnr.: | 82041100 |

- Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
- Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
- Kurze Form für besonders beengte Verschraubungsfälle
- Innensechskantschlüssel mit Hex-Plus-Vorteil für ein längeres Schraubenleben
- Hoher Korrosionsschutz durch Gestellverchromung

Hochwertiger Winkelschlüssel mit extra kurzen Schenkeln für den Einsatz bei schwer zugänglichen Schrauben. Für Innensechskantschrauben. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen. Die sorgfältig gestellverchromte Ausführung garantiert hohen Korrosionsschutz. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_innensechskantschrauben_950_pks.html

Wera - 950 PKS
05133158001 - 4013288098122

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben

Winkelschlüssel



Wir haben die klassischen Winkelschlüssel einfach in Frage gestellt, weil sie beim Arbeiten viel zu oft die Schraubenkopfprofile verrunden. Mit der Folge, dass Schrauben nicht mehr betätigt werden können und man abrutscht. Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden.

Hex-Plus



Innensechskantschrauben haben das Problem, schnell "rundgedreht" zu werden. Grund ist die Einwirkung der scharfen Kante des Werkzeugs auf die Innenfläche des Schraubenkopfs. Der allmähliche Abnutzungsprozess führt schließlich zum "Runddrehen". Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

Kugelkopf



Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch sozusagen "um die Ecke" geschraubt werden kann.

Größenkennzeichnung



Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand; die "Take it easy"-Winkelschlüssel haben zudem noch eine Farbcodierung.

Oberflächenschutz



Gestellverchromte Winkelschlüssel für hervorragenden Oberflächenschutz und lange Lebensdauer.

Weblink






https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_innensechskantschrauben_950_pks.html

Wera - 950 PKS
05133158001 - 4013288098122

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

| |  mm |  mm |  mm |  inch |  inch |
|---------------------------|---|---|---|---|---|
| 05133150001 ¹⁾ | 1,5 | 50 | 14 | 2" | 9/16" |
| 05133151001 | 2,0 | 56 | 16 | 2 7/32" | 5/8" |
| 05133152001 | 2,5 | 63 | 18 | 2 1/2" | 23/32" |
| 05133153001 | 3,0 | 71 | 20 | 2 3/4" | 25/32" |
| 05133154001 | 4,0 | 80 | 22 | 3" | 29/32" |
| 05133155001 | 5,0 | 90 | 25 | 3 1/2" | 1" |
| 05133156001 | 6,0 | 100 | 28 | 4" | 1 3/32" |
| 05133157001 | 8,0 | 112 | 32 | 4 7/16" | 1 1/4" |
| 05133158001 | 10,0 | 125 | 36 | 5" | 1 5/16" |

1) Herkömmliches Sechskantprofil

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_innensechskantschrauben_950_pks.html

Wera - 950 PKS

05133158001 - 4013288098122

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de