

VDE  
TOOLTAKE IT EASY  
TOOL FINDERKRAFTFORM  
ERGONOMICSANTI  
ROLL-OFF

<b>EAN:</b>	4013288160072	<b>Abmessung:</b>	225x95x40 mm
<b>Teilenr:</b>	05133356001	<b>Gewicht:</b>	360 g
<b>Artikel-Nr:</b>	167 i/6	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82054000

- Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
- Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Mit Black Point-Spitze für hohen Korrosionsschutz und Passgenauigkeit

6-teiliger Wera VDE-Schraubendreher-Satz mit mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/werkzeuge\\_nach\\_gewerken\\_werkzeuge\\_fuer\\_elektroinstallation\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_100\\_vde\\_167\\_i\\_6.html](https://products.wera.de/de/werkzeuge_nach_gewerken_werkzeuge_fuer_elektroinstallation_kraftform_plus_serie_100_vde_167_i_6.html)

Wera - 167 i/6  
05133356001 - 4013288160072

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Plus – Serie 100 VDE

Stückgeprüft



Die Stückprüfung bei 10.000 Volt gemäß IEC 60900 garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.



Die Prüfung des Werkzeugs auf Durchschlagsfestigkeit bei 10.000 Volt gibt dem Anwender die beruhigende Gewissheit, dass sein Schraubendreher auf seine wichtigste Eigenschaft, die Isolation, geprüft worden ist. Wera VDE-Schraubendreher werden Stück für Stück dieser Prüfung unterzogen. Sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt ist somit garantiert.

Kaltschlagfestigkeit



Auch bei extremen Einsatzbedingungen ist durch die geprüfte Kaltschlagfestigkeit bei -40 °C die Sicherheit gewährleistet.

Mehrkomponentiger Kraftform-Griff



Wera produziert den Kraftform-Griff aus mehreren Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften. Für den Kern wird ein widerstandsfähiger Kunststoff eingesetzt, der die Klinge auch bei hohen Belastungen sicher hält. Für die farbigen Kontaktzonen wird ein weicherer Material verwendet. Das Material hat höheren Reibungswiderstand und erlaubt die Übertragung größerer Kräfte. Die roten Bereiche mit ihrer härteren Oberfläche verhindern das "Festkleben" der Hand am Griff. Schnelles Umgreifen ist möglich.

An die Hand angepasst




Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Wera Kraftform: Synonym für begreifbare Ergonomie!

Schnelles Umgreifen



Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weicheren, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustarme Übertragung hoher Drehmomente.

Take it easy Werkzeugfinder



Schraubendreher Take it easy: Farb Kennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

Abrollschutz



Alle Kraftform Schraubendreher haben einen Abrollschutz am unteren Ende des Griffs. Die sechseckige Form erschwert das lästige Wegrollen des Schraubendrehers am Arbeitsplatz.

Weblink

[https://products.wera.de/de/werkzeuge\\_nach\\_gewerken\\_werkzeuge\\_fuer\\_elektroinstallation\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_100\\_vde\\_167\\_i\\_6.html](https://products.wera.de/de/werkzeuge_nach_gewerken_werkzeuge_fuer_elektroinstallation_kraftform_plus_serie_100_vde_167_i_6.html)

Wera - 167 i/6  
05133356001 - 4013288160072

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

167 i VDE-isolierter TORX® Schraubendreher, TX 9 x 80 mm



05006169001	1x	TX 9 x 80 mm
05006170001	1x	TX 10 x 80 mm
05006172001	1x	TX 15 x 80 mm
05006174001	1x	TX 20 x 80 mm
05006176001	1x	TX 25 x 100 mm
05006184001	1x	TX 8 x 80 mm

Weblink

[https://products.wera.de/de/werkzeuge\\_nach\\_gewerken\\_werkzeuge\\_fuer\\_elektroinstallation\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_100\\_vde\\_167\\_i\\_6.html](https://products.wera.de/de/werkzeuge_nach_gewerken_werkzeuge_fuer_elektroinstallation_kraftform_plus_serie_100_vde_167_i_6.html)

Wera - 167 i/6

05133356001 - 4013288160072

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)