


TECHNISCHES DATENBLATT

SECUNORM 185 NR. 185004

Sicherheitstechnik



Automatischer Klinsenrückzug – hohe Sicherheit

Der automatische Klinsenrückzug des SECUNORM 185 gewährt Ihnen eine hohe Sicherheit vor Schnittverletzungen. Sobald Sie zum Schneiden angesetzt haben, nehmen Sie den Daumen vom Schieber. Dadurch kann sich die Klinge sofort nach Verlassen des Schneidmaterials in den Griff zurückziehen.



KOMPAKTES SICHERHEITSMESSER MIT AUTOMATISCHEM KLINGENRÜCKZUG. SPEZIELL ZUM KARTONÖFFNEN.

Bestellnummer 185004.17

Sehr viel Messer für so wenig Raum. Mit Keramik Klinge.

Beim Öffnen von Kartons und Paletten kommt es auf Effizienz an. Genau dafür ist das flinke, robuste SECUNORM 185 auch konzipiert. Daneben überrascht das kleine Sicherheitsmesser mit Features, die in dieser Liga eher selten sind. Man denke nur an den Griff aus rostfreiem Stahl, den großflächigen Schieber oder den komfortablen Klinsenwechsel. Ebenfalls von Vorteil: die scharfe, langlebige Keramik Klinge und der automatische Klinsenrückzug.

Robust und handlich

Der Griff des SECUNORM 185 besteht aus rostfreiem Stahl, wie gemacht für hohe Schnittfrequenzen und eine lange Lebensdauer. In Sachen Ergonomie unterstützen Sie das handliche Format und das leichte Gewicht bei der Arbeit.

Optimaler Schieber

Der beidseitige Schieber eignet sich für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen. Dank der großen Auflagefläche können Sie ihn auch mit Handschuhen perfekt bedienen.

Die Rillen auf dem Schieber erhöhen die Rutschfestigkeit.

Sicherer Klinsenwechsel


Einfach den Wechselknopf gedrückt halten und den Schieber nach vorn herausziehen – schon liegt die Klinge zum Wenden oder Wechseln bereit. Kunststoffeinsatz und Griff bleiben stets zusammen, sodass auch hier nichts verloren geht.

Praktische Öse

Das SECUNORM 185 ist mit einer Öse zum Durchziehen eines Bandes ausgestattet. So können Sie Ihr Schneidwerkzeug sicher befestigen und haben es immer gleich zur Hand, sobald die nächste Verpackung zu öffnen ist.










4-fach nutzbare Klinge

Ihre Klinge verfügt über zwei Schneiden mit insgesamt vier scharfen Kanten, die Sie nacheinander nutzen können. Das ist wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll. Außerdem schneiden Sie mit der frischen Kante stets wie neu.










PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

-  Hohe Sicherheit
-  Klingenwechsel ohne Werkzeug
-  Hoher Abriebschutz
-  Ergonomisch
-  4-fach nutzbare Klinge
-  Schnitttiefe
-  Keramik
-  Für Rechts- und Linkshänder
-  Öse zum Befestigen

Hauptschneidmaterialien

-  Karton: bis 2-lagig
-  Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
-  Klebeband
-  Kunststoffumreifungen
-  Folien- und Papierbahnen
-  Garn, Schnur
-  Textil

Montierte Klinge



NR. 92C
0,50 mm, Keramik,
Breitschliff

Optionale Klinge



NR. 92
0,40 mm



NR. 192
0,40 mm,
rostfrei



NR. 60092
0,40 mm,
abgerundete Spitzen




NR. 92043
0,40 mm,
Breitschliff




NR. 192043
0,40 mm, Breitschliff,
rostfrei


KLINGENWECHSEL




Klingenwechselknopf nach unten drücken und **gleichzeitig** den Schieber ganz nach vorn herausziehen.



Die Klinsenabdeckung **hochklappen**.



Klinge wenden oder wechseln und wieder **exakt** auf den Nocken legen. Abdeckung schließen.



Zuletzt schieben Sie den Schieber mit der Klinge wieder **komplett in den Griff** hinein.

SERVICELEISTUNGEN



Sicherheitsposter



Technisches Datenblatt



Beratung

PRODUKT- UND VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 185004.17	Verpackungseinheit	1 im Einzelkarton
Maße Messer (L x B x H)	102 x 26 x 7,2 mm	Maße Einzelkarton	103 x 10 x 29 mm
Gewicht Messer	31,8 g	Gewicht Einzelkarton	34,5 g
Basismaterial	Rostfreier Stahl	EAN-Code Einzelkarton	4002632802676
Schnitttiefe	9 mm	Menge per Umkarton	20 Messer
		Maße Umkarton	118 x 52 x 108 mm
		Gewicht Umkarton	725,0 g
		EAN-Code Umkarton	4002632852671
		Zolltarifnummer	69149000

SICHERHEITZERTIFIKAT

Ausstellungsdatum	08. Januar 2021
Zertifikat	GS-Zertifikat NR. 180823-7255-55094-2021

Zertifikate und Auszeichnungen



SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Anleitung und bewahren Sie diese stets gut auf, damit Sie Ihr neues MARTOR-Schneidwerkzeug sicher und optimal verwenden können.

1. Allgemeine Anwendungshinweise: Bitte nutzen Sie das Produkt nur für manuelle Schneidarbeiten, stets sorgfältig und nicht auf zweckentfremdete Weise. Achten Sie hierzu auf die korrekte Handhabung und den richtigen Einsatz des Schneidwerkzeugs. Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.

2. Besondere Anwendungshinweise zur Vermeidung von Verletzungsgefahren: Lassen Sie beim Umgang mit dem Produkt immer größte Vorsicht walten. Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch mit der Sicherheitstechnik und ihrer Funktionsweise vertraut. Überprüfen Sie auch vor jeder weiteren Verwendung das Messer auf einwandfreie Funktion. Benutzen Sie nur einwandfreie Schneidwerkzeuge mit scharfer, sauberer und unbeschädigter MARTOR-Klinge. Stellen Sie auch sicher, dass die Funktionsweise des Messers nicht durch das zu schneidende Material bzw. durch Verschmutzung oder Partikelanhaftung im Bereich der Klinge beeinträchtigt wird. **Achtung, die Klinge ist scharf und kann zu erheblichen und tiefen Schnittverletzungen führen. Greifen Sie daher niemals in die Klinge!** Platzieren Sie die zweite Hand nicht auf dem Schneidweg des Messers und schneiden Sie grundsätzlich am Körper vorbei.

3. Ersatzteilaustausch: Tauschen Sie stumpf gewordene Klingen rechtzeitig aus! Verwenden Sie dazu nur MARTOR-Ersatzklingen. Ausgewechselte Klingen sind fachgerecht zu entsorgen. Sie gehören nicht in den Papiermüll, da sonst eine erhebliche Verletzungsgefahr besteht. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus. Weist das Schneidwerkzeug Alterungs- oder sonstige Verschleißerscheinungen auf, wie z. B. Funktionsstörungen bei der Sicherheitstechnik, beim Klingenwechsel oder in der Handhabung, muss es ausgemustert und ersetzt werden. Veränderungen oder Manipulationen am Produkt sind nicht erlaubt, da diese die Produktsicherheit beeinträchtigen. **ACHTUNG**, hier ist die Verletzungsgefahr besonders hoch!

4. Nichtverwendung des Schneidwerkzeugs: Sichern Sie die Klinge stets so (abhängig vom Produkttyp), dass Schnittverletzungen ausgeschlossen sind. Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort auf.

5. Pflegehinweise: Halten Sie das Schneidwerkzeug immer sauber und setzen Sie es nicht unnötig Schmutz und Feuchtigkeit aus, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

ACHTUNG: Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Dieses Produkt gehört nicht in Kinderhände!

ZUBEHÖR

GÜRTELTASCHE S MIT CLIP NR. 9920



Wohin mit Ihrem Schneidwerkzeug, wenn Sie es mal nicht brauchen? In der robusten GÜRTELTASCHE S finden alle kompakten MARTOR-Messer sowie unsere Sicherheitsscheren Platz. Mehr noch: Die zusätzlichen Fächer können Sie flexibel bestücken, indem Sie hier z.B. noch einen Stift oder eine Klappenverpackung unterbringen. So transportieren Sie in der GÜRTELTASCHE Ihre Arbeitsmittel sicher von A nach B – und haben sie gleich zur Hand, sobald es weitergeht.

SAFEBOX NR. 108000




Die SAFEBOX ist groß genug, um eine Vielzahl gebrauchter Klappen sicher aufzunehmen. Zugleich ist sie so kompakt, dass sie jeder Mitarbeiter bei sich tragen kann. Die zwei Schlitze nutzen Sie nicht nur zum Befüllen, sondern auch zum „Kürzen“ Ihrer Abbrechklappen. Die volle SAFEBOX entleeren Sie in die SAMMELBOX.

SAMMELBOX NR. 9810



Die SAMMELBOX befüllen Sie mit dem Inhalt Ihrer SAFEBOX. Oder direkt mit Ihren gebrauchten Klappen. Wenn die Box voll ist, drehen Sie den Deckel bis zum Anschlag zu. Die Box lässt sich jetzt nicht mehr öffnen. Danach können Sie die SAMMELBOX mit den Klappen sicher und komplett über Ihren Restmüll entsorgen.

WANDHALTERUNG SAMMELBOX NR. 9845



Gleich mitbestellen! Ihre SAMMELBOX können Sie mit der praktischen Halterung an jeder geeigneten Wand in Ihrem Unternehmen befestigen – und zum Entsorgen wieder abnehmen. Für die Montage an Rohren oder Stangen verwenden Sie bitte die mitgelieferte Klemme inkl. Schrauben und Muttern.

HERSTELLER

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com