Garant

Zentrierbohrer HSS B links, unbeschichtet, Nenn-Ø DC k12: 2,5 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	111540 2,5
GTIN	4045197000972
Artikelklasse	11A

Beschreibung

Ausführung:
Aus dem Vollen geschliffen und hinterschliffen.
Mit zusätzlicher Schutzsenkung (120°-Schutzwinkel), spiralgenutet, **linksschneidend.**
Nenn-Ø D_C: 2,5 mm
für Werkstück-Ø: 20 – 30 mm
Schaft-Ø D_s: 10 mm
Gesamtlänge L: 56 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm^2: 0,03 mm/U

Technische Beschreibung

Nenn-Ø D_C	2,5 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm^2	0,03 mm/U
für Werkstück-Ø	20 – 30 mm
Schafttoleranz	h7
Anzahl Schneiden Z	2
Schaft-Ø D_s	10 mm
Gesamtlänge L	56 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 333

Typ	B
Toleranz Nenn-Ø	k12
Senkwinkel	120 Grad
Schneidrichtung	links
Schaft	Zylinderschaft mit h7
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Zentrierbohren