HOLEX

Handreibahlen-Satz, Nr. 160150 mit Box H7, Anzahl Reibahlen: 6

Bestelldaten

Bestellnummer	160175 6
GTIN	4045197994806
Artikelklasse	12O

Beschreibung

Ausführung:
Mit **Linksspirale** 7 – 8° und langem Anschnitt über 1/5 der Schneidenlänge. Gerade Zähnezahl mit ungleicher Teilung für runde und rattermarkenfreie Bohrung. Die Rundschliff-Fase am zylindrischen Schneidenteil glättet die Bohrung und führt die Reibahle.
Verwendung:
Für Durchgangsbohrungen (nicht für Grundlöcher). Auch für unterbrochene Bohrungen gut geeignet.
Inhalt:
Je 1 Handreibahle: Gr. 3; 4; 5; 6; 8; 10
Lieferumfang:
6-teiliger Handreibahlen-Satz mit Box.

Technische Beschreibung

Anzahl der Reibahlen	6
Bohrtoleranz	H7
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 206 B

Spiralwinkel	7-8 Grad
Verwendung bei Bohrungsart	bei Durchgangsloch
Produktart	Reibahle

Zubehör

HandreibahleH7 Nenn-Ø DC 6 mm	160150 6
HandreibahleH7 Nenn-Ø DC 10 mm	160150 10
HandreibahleH7 Nenn-Ø DC 5 mm	160150 5
HandreibahleH7 Nenn-Ø DC 8 mm	160150 8
HandreibahleH7 Nenn-Ø DC 3 mm	160150 3
HandreibahleH7 Nenn-Ø DC 4 mm	160150 4