Garant

CaraFin Diamant Polierpad, 125×175 mm, Körnung: D3µm

Bestelldaten

Bestellnummer	557515 D3
GTIN	4045197995865
Artikelklasse	51G

Beschreibung

Ausführung:
CaraFin Diamant Polierwerkzeuge einseitig mit **monokristallinem Diamant** belegt. Die gebundenen Diamantkörner bringen einen deutlich **höheren Nutzungsgrad** im Vergleich zu losen Diamantkörnern in Polierpasten.
CaraFin Diamant Polierpad (EVA) mit **offener Struktur,** setzt sich nicht zu.
Vorteil:
Nebenzeiten für das Präparieren und Reinigen wie bei Diamantpasten entfallen.
Aus hochwertigem, **elastischem Polyurethanschaumstoff.**
Verwendung:
Händische, **konturgetreue Endpolitur bzw. Glanzpolitur** von polierten Oberflächen aller **harten Werkstoffe und Buntmetalle.** Schnelle Politur durch hohe Schnittfreudigkeit.
Für die Nass- und Trockenpolitur geeignet.

Technische Beschreibung

Breite	125 mm
Abmessung	125×175 mm
Länge	175 mm
Schleifmittelkurzzeichen	D
Polierstufe	Glanzpolitur
Serie	CaraFin

Produktnamensattribut	125×175 mm
Produktart	Polierblock

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
Hartmetall (HM)	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		