Garant

Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 0,390-27

Bestelldaten

Bestellnummer	130045 0,390-27
GTIN	4062406048211
Artikelklasse	10N

Beschreibung

Hinweis:
Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 3
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	3
Anzahl Spannuten	3
Gewindesteigung	0,941 mm
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Vierkant ☐	8 mm
Gewindetiefe	24,78 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Gewinde-∅	9,91 mm
Gänge pro Zoll	27
Kernloch-∅	9 mm
Norm	DIN 371
Schaft-∅ D_s	10 mm
Gewindeart	UNS

Gewindegröße	0,390-27 UNS
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer