Garant

Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 9/16-27

Bestelldaten

Bestellnummer	130041 9/16-27
GTIN	4062406046149
Artikelklasse	10N

Beschreibung

Hinweis:
Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 2
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant ☐	9 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Anzahl Spannuten	3
Anzahl Schneiden Z	3
Norm	DIN 376
Schaft-Ø D_s	11 mm
Gewindesteigung	0,941 mm
Gewinde-Ø	14,288 mm
Schneidstoff	HSS E
Gänge pro Zoll	27
Gewindetiefe	35,72 mm
Kernloch-Ø	13,4 mm
Gewindeart	UNS-LH

Gewindegröße	9/16-27 UNS LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer