Garant

Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 0,390-27

Bestelldaten

Bestellnummer	130046 0,390-27
GTIN	4062406050450
Artikelklasse	10N

Beschreibung

Hinweis:
Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 3
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Technische Beschreibung

Kernloch-Ø	9 mm
Schaft-Ø D_s	10 mm
Gewindetiefe	24,78 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Gewindesteigung	0,941 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gänge pro Zoll	27
Anzahl Spannuten	3
Gewinde-Ø	9,91 mm
Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 371
Schaft-Vierkant ☐	8 mm
Gewindeart	UNS-LH

Gewindegröße	0,390-27 UNS LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer