Garant

Grund- und Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 3.1/4-12

Bestelldaten

Bestellnummer	130050 3.1/4-12
GTIN	4062406052737
Artikelklasse	10N

Beschreibung

Hinweis:
Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Technische Beschreibung

Gewindetiefe	123,83 mm
Gewinde-∅	82,55 mm
Gänge pro Zoll	12
Gewindesteigung	2,117 mm
Schaft-Vierkant ☐	39 mm
Schaft-∅ D_s	50 mm
Gesamtlänge L	160 mm
Anzahl Spannuten	8
Schneidstoff	HSS
Anzahl Schneiden Z	8
Kernloch-∅	80,5 mm
Gewindeart	UN
Gewindegröße	3.1/4-12 UN

Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5×D bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer