Garant

Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 2.5/8-12

Bestelldaten

Bestellnummer	130056 2.5/8-12
GTIN	4062406055844
Artikelklasse	10N

Beschreibung

Hinweis:
Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Technische Beschreibung

Anzahl Spannuten	6
Schaft-Vierkant ☐	39 mm
Schaft-Ø D_s	50 mm
Anzahl Schneiden Z	6
Gewindetiefe	100 mm
Gewindesteigung	2,117 mm
Kernloch-Ø	64,7 mm
Schneidstoff	HSS
Gänge pro Zoll	12
Gewinde-Ø	66,675 mm
Gesamtlänge L	160 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	2.5/8-12 UN LH

Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5×D bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer