

Schutzbekleidung Hitze-, Flamm-, Störlichtbogen-, Chemikalien- und Wetterschutz



Parka- uvex protection perfect multi function

Modell:	7653
Farbe:	marine
Material:	55% Modacryl, 44% Baumwolle, 1% antistat. Fasern; PU laminiert
Größe:	S – 6XL
Art.-Nr.:	88469
VE:	1 Stk.

PSA-Kategorie III

EN 11611:2015



KI.1-A1

EN 11612:2015



A1, B2, C2, E2, F1

IEC 61482-1-2



APC=2

EN 1149-5:2008



EN 13034 Typ 6



EN 343



3
2



Produktbeschreibung:

Multifunktionsjacke, Kollektion suXXeed

- Winddicht, wasserdicht und atmungsaktiv
- Flammenhemmend und antistatisch, säure- und chemikalienbeständig, Schutz vor Störlichtbogen und Schweißerschutz
- 1 rundumlaufender segmentierter Reflexstreifen
- Stehkragen mit integrierter Kapuze
- Kapuze weitenverstellbar und abzipfbar
- 2-Wege-Frontreißverschluss mit Klettdeckung
- 2 Laschen im Brustbereich, außen angebracht, Durchlass 4-5 cm zur Anbringung von Gasdetektoren
- 2 seitliche Pattentaschen mit Klettverschluss
- Ärmelsaumweite verstellbar mit Hilfe eines Klettriegels
- Einzippbare Innenjacke / Wärmefutter

Hinweis: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose / Bundhose sowie geschlossen getragen werden!

Anlage: CE Typ-Prüfungszertifikat Nr. ZH625 176424

Benutzerinformation beachten!

**Schutzbekleidung
Hitze-, Flamm-, Störlichtbogen-, Chemikalien- und
Wetterschutz**



Modell:

Art.-Nr.: 88469

Hinweis:

Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose / Bundhose sowie geschlossen getragen werden.

Die Normen/Schutz werden ausschließlich durch die Außenjacke erfüllt. Die Innenjacke erfüllt keine Schutzwirkung und hat ausschließlich eine wärmende Funktion in der kalten Jahreszeit.

Benutzerinformation beachten!



TESTEX®

ZERTIFIKAT

Baumusterbescheinigung Nr. ZH625 176424

FÜR DIE FIRMA

**UVEX SAFTEY Textiles GmbH
Robert-Schumann-Strasse 33
DE-08236 Ellefeld**

Diese Baumusterbescheinigung wird auf Grundlage unseres Bewertungsberichtes Nr. ZH625 176424.1 ausgestellt und bescheinigt die Konformität der nachfolgend aufgezählten PSA-Modelle mit den einschlägigen Vorschriften der Verordnung über die Sicherheit von persönlichen Schutzausrüstungen PSAV (AS 2017 5859, SR 930.115), bzw. der EU-Verordnung 2016/425.

**Uvex suXXeed multifunction Parka, He-Parka 7653, Nr. 88469 in Navy,
2-lagig, Oberstoff aus 55%MAC/44%CO/1%Antistatic mit PU-Laminat
und Futter aus 50%m-Aramid/50%Viscose FR in Grau**

Dieses PSA-Modell entspricht der Kategorie III und erfüllt die spezifischen Anforderungen der EN ISO 13688:2013, EN 343:2019 – Schutz gegen Regen bzgl. Wasserdurchgangswiderstand Klasse 3 und bzgl. Wasserdampfdurchgangswiderstand Klasse 2, EN 1149-5:2018, EN ISO 11611:2015 (Klasse 1, A1), EN ISO 11612:2015 (Leistungsstufe A1, B2, C2, E3, F1), EN 13034:2005+A1 (Typ 6) sowie IEC 61482-2:2018 (APC 2) und es kommt Art. 3 der PSAV, resp. Anhang VII (Modul C2) der EU-Verordnung 2016/425 zur Anwendung (Baumusterprüfung)

Die Baumusterbescheinigung gemäss Verordnung über die Sicherheit von persönlichen Schutzausrüstungen PSAV entspricht dem Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen zwischen der EU und der Schweiz vom 21. Juni 1999, sowie den vollständig harmonisierten technischen Anforderungen inhaltlich und betreffend rechtlicher Natur der EU-Baumusterprüfung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Diese Baumusterbescheinigung ist gültig bis 09.11.2025

Zürich, den 10.11.2020




Matz Bachmann
Managing Director, TESTEX AG



proven since 1846