FAHRION®

ER-Spannzangen-Satz HP (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E, ER 16

Bestelldaten

Bestellnummer	309390
GTIN	2050001764638
Artikelklasse	39Y

Beschreibung

Ausführung:
System-Rundlauf und Wiederholgenauigkeit **3 µm** (3×D, maximal = 50 mm), in Verbindung mit FAHRION CENTRO P-Futter.
Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.
Vorteil:
Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.
Passend für:
Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.
Hinweis:
· **Optimaler Rundlauf nur bei Einsatz im CENTRO P-Futter.**
· **Spannbereich h10 (nur Nennmaß).**
Rundlaufgenauigkeit: ≤ 2 µm

Technische Beschreibung

Aufnahme	ER 16
Norm	ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit	≤ 2 µm

Produktart	Spannzange