Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114000 mit Kassette, unbeschichtet, Typ: 6-10

Bestelldaten

Bestellnummer	115000 6-10
GTIN	4045197024022
Artikelklasse	12B

Beschreibung

Ausführung:
Zusammengestellt aus Spiralbohrern DIN 338.
Rollgewalzt, normaler Spiralwinkel, Kerndicke und Kernanstieg.
Keine Gefügeunterbrechung, dadurch elastischer und für robuste Bohrarbeiten geeignet (z. B. mit Handbohrmaschinen). Preisgünstige Ausführung.

Technische Beschreibung

Bohrer jeweils steigend	0,1 mm
Anzahl Bohrer	41
Bohrerbereich	6 - 10 mm
Schaft	Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z	2
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS

Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	h8
Spitzenwinkel	118 Grad
Innenkühlung	nein
mit Kassette	ja
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	45 m/min	N
Stahl < 500 N/mm²	geeignet	40 m/min	P
Stahl < 750 N/mm²	geeignet	30 m/min	P
Stahl < 900 N/mm²	geeignet	25 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	25 m/min	K
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

Zubehör

Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 6,7 mm	114000 6,7
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 7,4 mm	114000 7,4
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 9,1 mm	114000 9,1
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 9,8 mm	114000 9,8
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 8,1 mm	114000 8,1
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 7,9 mm	114000 7,9
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5

Spiralbohrer HSSrollgewalzt N ∅ DC h8 6,9 mm	114000 6,9
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N ∅ DC h8 8,6 mm	114000 8,6
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N ∅ DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N ∅ DC h8 6,3 mm	114000 6,3
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N ∅ DC h8 8 mm	114000 8
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N ∅ DC h8 7,7 mm	114000 7,7
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N ∅ DC h8 9,2 mm	114000 9,2
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N ∅ DC h8 7,6 mm	114000 7,6
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N ∅ DC h8 8,3 mm	114000 8,3
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N ∅ DC h8 9,9 mm	114000 9,9
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N ∅ DC h8 9,4 mm	114000 9,4
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N ∅ DC h8 8,4 mm	114000 8,4
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N ∅ DC h8 7 mm	114000 7
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N ∅ DC h8 7,2 mm	114000 7,2
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N ∅ DC h8 9,7 mm	114000 9,7
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N ∅ DC h8 8,8 mm	114000 8,8
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N ∅ DC h8 7,1 mm	114000 7,1
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N ∅ DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N ∅ DC h8 7,8 mm	114000 7,8
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N ∅ DC h8 6,6 mm	114000 6,6
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N ∅ DC h8 7,3 mm	114000 7,3
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N ∅ DC h8 9,3 mm	114000 9,3
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N ∅ DC h8 9,6 mm	114000 9,6
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N ∅ DC h8 10 mm	114000 10
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N ∅ DC h8 6,4 mm	114000 6,4
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N ∅ DC h8 8,9 mm	114000 8,9
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N ∅ DC h8 8,7 mm	114000 8,7
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N ∅ DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N ∅ DC h8 8,2 mm	114000 8,2

Spiralbohrer HSSrollgewalzt N ∅ DC h8 6,2 mm	114000 6,2
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N ∅ DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N ∅ DC h8 9 mm	114000 9
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N ∅ DC h8 6,1 mm	114000 6,1
Kassette leer für Spiralbohrer DIN 338 Typ 6-10	115475 6-10