

Bits für Phillips-Schrauben



|                    |               |                       |           |
|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288112750 | <b>Abmessung:</b>     | 20x4x4 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05135273001   | <b>Gewicht:</b>       | 4 g       |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 851/9 C       | <b>Ursprungsland:</b> | CZ        |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82079030  |

- Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
- Optimiert für asiatische PH-Schrauben
- Harte Ausführung
- 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 9)

Hochwertige Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb. Optimiert für japanische PH-Schrauben. Harte Ausführung.

**Weblink**


[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_bits\\_bits\\_fuer\\_phillips-schrauben\\_851\\_9\\_c.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_bits_bits_fuer_phillips-schrauben_851_9_c.html)

Wera - 851/9 C  
05135273001 - 4013288112750

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)







## Bits für Phillips-Schrauben

## Mit 4 mm Halfmoon-Antrieb



Halfmoon, 4mm, Wera Anschluss-Reihe 9. Anschluss: Direkter Maschinenanschluss. Passend für: Delvo, Densei etc.

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                                 |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|---|---|---|--|---|---|
|                                 |   | mm  | inch  | mm   | mm  | inch  |
| 05134605001 <sup>1)</sup>       | PH 000  | 44  | 1 47/64"  | 1,5  | 20  | 25/32"  |
| 05135270001 <sup>1)</sup>       | PH 00   | 44  | 1 47/64"  | 1,8  | 20  | 25/32"  |
| 05135271001 <sup>1)</sup>       | PH 00   | 64  | 2 33/64"  | 1,8  | 20  | 25/32"  |
| 05135272001 <sup>2)</sup>       | PH 0  | 44  | 1 47/64"  | 1,8  | 20  | 25/32"  |
| <b>05135273001<sup>2)</sup></b> | <b>PH 0</b>   | <b>64</b>   | <b>2 33/64"</b>   | <b>1,8</b>   | <b>20</b>   | <b>25/32"</b>   |
| 05135276001 <sup>1)</sup>       | PH 1  | 44  | 1 47/64"  | 3,0  | 20  | 25/32"  |
| 05135277001 <sup>1)</sup>       | PH 1  | 64  | 2 33/64"  | 3,0  | 20  | 25/32"  |

1) Optimiert für japanische PH-Schrauben

2) Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

## Weblink

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_bits\\_bits\\_fuer\\_phillips-schrauben\\_851\\_9\\_c.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_bits_bits_fuer_phillips-schrauben_851_9_c.html)

Wera - 851/9 C

05135273001 - 4013288112750

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)