



EAN: 4013288209559
Teilenr: 05135871001
Artikel-Nr: Kraftform Kompakt W Imperial 1 Wartung

Abmessung: 325x145x65 mm
Gewicht: 1355 g
Ursprungsland: CZ
Zolltarifnr.: 82054000

- Unglaublich schnelle Knarre Zyklus Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen
- Hand- und Maschinennüsse (non impact) mit Kugelfangrille und Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit
- Joker Maul-Ringratschenschlüssel mit spezieller Festhalteplatte gegen Abrutschen/Verlust der Schraube
- VDE-isolierter Kraftform Handhalter und Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser
- Sortiment in robuster Textilbox

Kompaktes Werkzeug-Set mit den wichtigsten Schraubwerkzeugen für Wartungsarbeiten im Innen- und Außenbereich. Mit VDE Handhalter samt 12 VDE Klingen; 1 Schlitz-Schraubendreher Kraftform Serie 300; 1 Joker Ringmaulschlüssel mit Haltefunktion, Endanschlag, kleinem Rückholwinkel und extrem zupackenden Zähnen; mit der unglaublich schnellen 1/4" Knarre Zyklus Speed samt Zubehör; 8 Zyklus Hand- und Maschinennüsse, 1 Universalbithalter; 7 Bits (25 mm lang); 1 Schraubkralle zum Festhalten von Schrauben; textile Box mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit; aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal; zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial; geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.



Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_anwendersortimente_kraftform_kompakt_w_imperial_1_wartung.html

Wera - Kraftform Kompakt W Imperial 1 Wartung
 05135871001 - 4013288209559

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Die Zyklop Speed Knarre



Kompaktwerkzeuge
Kompakt

Kraftform




Der Zyklop Speed - vereint die Vorteile von 5 Knarreigenschaften. Und ist ein echter Schnelldreher

Kraftform Kompakt W 1
Wartung



Das perfekte Set für vielfältige Wartungsarbeiten im Innen- und Außenbereich - in der Elektrotechnik, in der Mechatronik, in der Gebäudetechnik, in der Photovoltaik und und und ...

Das Griff/Wechselklingen-
System – Kraftform Kompakt
VDE



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

Zyklop „6 in 1“



1. Feinzahnknarre 2. Gelenknarre
3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher

Hand- und Maschinen-Nüsse



Die Zyklop Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Endanschlag



Schlüssel immer wieder neu aufsetzen, permanent nachsetzen, Kraft dosieren, um Verletzungsgefahren zu vermeiden? Das war gestern. Heute verringert der Joker mit seinem Endanschlag die Abrutschgefahr vom Schraubkopf nach unten. Das macht vieles einfacher. Und: beim Schrauben kann viel mehr Kraft aufgebracht werden.

Weblink


https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_anwendersortimente_kraftform_kompakt_w_imperial_1_wartung.html

Wera - Kraftform Kompakt W Imperial 1 Wartung
05135871001 - 4013288209559

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

817 VDE Kraftform Handhalter, 9 x 98 mm

 05003990001 1x 9 x 98 mm




Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0,4 x 2,5 x 154 mm

 05003400001¹⁾ 1x 0,4 x 2,5 x 154 mm
1) Auslaufartikel




Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0,6 x 3,5 x 154 mm

 05003406001¹⁾ 1x 0,6 x 3,5 x 154 mm
05003407001¹⁾ 1x 0,8 x 4 x 154 mm
05003408001¹⁾ 1x 1 x 5,5 x 154 mm
1) Auslaufartikel




Kraftform Kompakt VDE 62 iS, PH 1 x 154 mm

 05003413001¹⁾ 1x PH 1 x 154 mm
05003414001¹⁾ 1x PH 2 x 154 mm
1) Auslaufartikel




Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 10 x 154 mm

 05003431001¹⁾ 1x TX 10 x 154 mm
1) Auslaufartikel




Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 15 x 154 mm

 05003437001¹⁾ 1x TX 15 x 154 mm
05003438001¹⁾ 1x TX 20 x 154 mm
05003439001¹⁾ 1x TX 25 x 154 mm
1) Auslaufartikel



Kraftform Kompakt VDE 68 iS, # 1 x 154 mm

 05003417001¹⁾ 1x # 1 x 154 mm
05003418001¹⁾ 1x # 2 x 154 mm
1) Auslaufartikel



Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_anwendersortimente_kraftform_kompakt_w_imperial_1_wartung.html

Kraftform Kompakt Anwendersortimente

335 Schlitz-Schraubendreher - Elektriker Klinge, 0,4 x 2,5 x 60 mm



| | | | |
|---|--------------------------|----|-------------------|
|  | 0511000001 ¹⁾ | 1x | 0,4 x 2,5 x 60 mm |
|  | 1) kein Lasertip | | |

1440 Schraubkralle für Schraubendreherklingen, lange Bits und Winkelschlüssel mit Festhaltefunktion für Schrauben, 4,5-6 x 41 mm





1x 4,5-6 x 41 mm



6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, zöllig, 1/2" x 177 mm

| | | | |
|---|-------------|----|---------------|
|  | 05073283001 | 1x | 1/2" x 177 mm |
|  | | | |



8000 A Zyklop Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 152 mm

| | | | |
|---|-------------|----|---------------|
|  | 05003500001 | 1x | 1/4" x 152 mm |
|  | | | |



8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb, 1/2" x 23 mm

| | | | |
|--|-------------|----|---------------|
|  | 05003522001 | 1x | 1/2" x 23 mm |
|  | 05003515001 | 1x | 7/32" x 23 mm |
| | 05003516001 | 1x | 1/4" x 23 mm |
| | 05003517001 | 1x | 9/32" x 23 mm |
| | 05003518001 | 1x | 5/16" x 23 mm |
| | 05003520001 | 1x | 3/8" x 23 mm |
| | 05003521001 | 1x | 7/16" x 23 mm |
| | 05003523001 | 1x | 9/16" x 23 mm |



8784 A1 Zyklop-Verbindungsteil, 1/4", 1/4" x 37 mm

| | | | |
|---|-------------|----|--------------|
|  | 05003529001 | 1x | 1/4" x 37 mm |
|  | | | |



8794 SA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4", 1/4" x 75 mm

| | | | |
|---|-------------|----|--------------|
|  | 05003525001 | 1x | 1/4" x 75 mm |
|  | | | |



893/4/1 K Universalhalter, 1/4" x 50 mm

| | | | |
|---|-------------|----|--------------|
|  | 05134480001 | 1x | 1/4" x 50 mm |
|  | | | |

851/1 Z Bits, PH 1 x 25 mm

| | | | |
|---|-------------|----|--------------|
|  | 05072070001 | 1x | PH 1 x 25 mm |
|  | 05072072001 | 1x | PH 2 x 25 mm |

840/1 Z Bits, 1/8" x 25 mm

| | | | |
|---|-------------|----|---------------|
|  | 05135073001 | 1x | 1/8" x 25 mm |
|  | 05135074001 | 1x | 5/32" x 25 mm |
| | 05135076001 | 1x | 1/4" x 25 mm |
| | 05135079001 | 1x | 7/32" x 25 mm |

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_anwendersortimente_kraftform_kompakt_w_imperial_1_wartung.html

Wera - Kraftform Kompakt W Imperial 1 Wartung
05135871001 - 4013288209559

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

867/1 TORX® Bits, TX 25 x 25 mm



05066488001

1x TX 25 x 25 mm



Klettstreifen 240, 240 x 50 mm

1x 240 x 50 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_anwendersortimente_kraftform_kompakt_w_imperial_1_wartung.html

Wera - Kraftform Kompakt W Imperial 1 Wartung
05135871001 - 4013288209559

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de