FAHRION®

ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung und Spritzdüsen, ER 16, Nenn-Spann-Ø d: 6mm

Bestelldaten

Bestellnummer	309404 6
GTIN	2050001765123
Artikelklasse	39Y

Beschreibung

Ausführung:
Mit Innenvierkant zur positiven Mitnahme des Gewindebohrers.
Mit Dichtstopfen für Innenkühlung (bis 60 bar!) und Spritzdüsen.
FAHRION®-Korrosionsschutz:
· **Spannzange komplett beschichtet, auch die Funktionsflächen.**
· **Erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.**
Passend für:
Alle Standard-ER-Spannzangenfutter, FAHRION Spannzangen auch für das Präzisions-ER-Spannzangenfutter Centro P.
Hinweis:
FAHRION® Spannzangen ähnlich ISO 15488-A.

Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	6 mm
Aufnahme	ER 16
Norm	ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit	≤ 10 µm
Typ	4031 E

Außen-⌀ D	16,7 mm
Gesamtlänge L	27,5 mm
Produktart	Spannzange