

Produkt Datenblatt Modell uvex super f OTG 9169 585

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

1. Produktcharakteristik

- Überbrille für Korrektionsbrillen Träger mit Bügel-Scharnier-Konzept
- Panoramascheibe mit integriertem Seitenschutz für optimale Augenraumabdeckung
- weiche Bügelenden für angenehmes Tragegefühl

2. Technische Details Tragkörper**Mittelteil**

| | |
|----------|---------|
| Material | PA |
| Farbe | schwarz |

Niet


| | |
|----------|---------------------|
| Material | Messing, vernickelt |
|----------|---------------------|

Bügel

| | |
|----------|------------------|
| Material | PA/TPE |
| Farbe | schwarz, farblos |

| Kennzeichnung | |
|--|------------|
| Hersteller | W |
| EN-Norm | 166 |
| mechanische Festigkeit | F (45 m/s) |
| Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen | T |
| Konformitätszeichen | CE |

3. Technische Details Scheibe

| Material | PC |
|--|---|
| Scheibendicke | 2,1 mm bei PD |
| Beschichtung | uvex supravision sapphire |
| Farbe | farblos |
| UV-Schutz | UV400 |
| Kennzeichnung | |
| Schutzstufe | 2C-1,2 (EN 170) |
| Hersteller | W |
| optische Klasse | 1 |
| mechanische Festigkeit | F (45 m/s) |
| Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen | T |
| Oberflächenbeständigkeit gegen kleine Teilchen | K |
| Konformitätszeichen | CE |
| Fabriksymbol |  |

4. Logistische Informationen

Produkt

Gewicht

38g

Maße
(L x B x H)
in mm
(ungefähre Angaben)




Bild nur als Referenz

161 x 157 x 58

VE 1

VE 2

VE 3

EAN-Code

4031101512297

4031101512297

4031101512297

Menge in Stk.

1

5

160

Maße
(L x B x H)
in mm
(ungefähre Angaben)






Bild nur als Referenz



76 x 160 x 58

185 x 290 x 78

600 x 400 x 400

Nettogewicht
in g (ungefähre Angaben)

38

190

6.080

Bruttogewicht
in g (ungefähre Angaben)

64

415

14.180

Ursprungsland

Deutschland

5. Sonstiges

Normerfüllung

EN 166 + EN 170

PSA-Kategorie

Kategorie II