TESA

Neigungsmessgerät Niveltronic, Horizontalmodell, Basislänge: 150mm

Bestelldaten

Bestellnummer	467557 150
GTIN	7630041112238
Artikelklasse	45C

Beschreibung

Ausführung:
Elektronische Richtwaage mit Skalenanzeige und integriertem Galvanometer zum Prüfen und Ausrichten von Flächen in horizontaler oder vertikaler Lage. Das TESA Niveltronic zeichnet sich durch eine hervorragende Stabilität des Nullpunktes aus. Dadurch ist die Richtwaage besonders geeignet für Präzisionsmessungen kleiner Neigungen und lang andauernde Geometriemessungen. Massiver Gusskörper aus Grauguss.
Flache Messbasis. Aussparungen zur Aufnahme von Hartgesteinsohlen.
Verwendung:
Ausrichtung von horizontalen Maschinenbetten. Kontrolle der Ebenheit von Maschinentischen und Führungsflächen.
Sonderzubehör:
Messsohle aus Hartgestein 200, 250 und 500 mm.

Technische Beschreibung

Messbereich	± 0,75 / 0,15 mm/m
Länge	150 mm
Breite	150 mm

Gewicht	6000 g
Skalenteilungswert	0,05 / 0,01 mm/m
Höhe	85 mm
Wiederholpräzision	0,001 mm/m
Fehlergrenze	0,005 +1% vom Messwert mm/m
Verpackung	Etui
Norm	DIN 2276
Produktart	Neigungsmessgerät