Klemmdrehhalter SRGCL 30°, für Wendeschneidplatten RC.X, links, Schaft- / Plattengröße: 16/06mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260607 16/06
GTIN	4062406059460
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
ISO-Code Halter	SRGCR/L 1616H06
Kopflänge L_1	13,6 mm
passende Wendeschneidplatte	RC.T 0602
Gesamtlänge L	100 mm
Schaftgröße	16 mm
Plattengröße	6 mm
Funktionsbreite L_4	20 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	30 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500