

#### Produkt Datenblatt pheos C und pheos C-WR



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

<b>Produktcharakteristik</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere, Helm kapseln und Helmlampen</li><li>• seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz</li><li>• Helmschale stirnseitig geschlossen, Ventilationsöffnungen im Hinterkopfbereich</li><li>• konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung (uvex pheos C)</li><li>• Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung (uvex pheos C-WR)</li><li>• Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort</li><li>• Bedruckungsfläche für Individualisierung vorhanden</li></ul>
<b>Material</b>	PE
<b>Gewicht</b>	pheos C: 380 g pheos C-WR: 430 g
<b>Norm</b>	EN 397 mit Zusatzanforderung für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C) und „Molten Metal“ (Metallspritzer)
<b>Größe</b>	pheos C: 51-61 cm pheos C-WR: 52-61 cm
<b>Verpackungseinheit</b>	25 Stück

### uvex pheos C mit konventioneller Innenausstattung

Artikelnummer	Ausführung	Farbe
9771.020	uvex pheos C, langer Schirm	Weiß
9771.220	uvex pheos C, langer Schirm	Orange
9771.320	uvex pheos C, langer Schirm	Rot
9771.520	uvex pheos C, langer Schirm	Blau

### uvex pheos C-WR mit Drehradsystem

Artikelnummer	Ausführung	Farbe
9771.030	uvex pheos C-WR, langer Schirm	Weiß

### Zubehör

Artikelnummer	Ausführung
9760.005	Schweißband
9760.000	Innenausstattung für pheos C
9760.001	Innenausstattung für pheos C-WR
9790.005	Lederkinnriemen
9790.021	Gabelkinnriemen
9790.023	Stiftehalter
9790.022	Vollsichtbrillenclip
9790.065	Winterhaube, hi-viz gelb
9790.068	Winterhaube, hi-viz orange
9790.066	Balaclava, schwarz
9790.010	Wintermütze, gestrickt (WIN)
9790.012	Wintermütze, gestrickt (Alaska)
9790.015	Wintermütze, Größe S-M
9790.016	Wintermütze, Größe L-XL
9790.077	Verschlussstopfen-Set
9790.075	Nackenschutz, orange
9790.076	Nackenschutz, gelb
9790.006	Papiermützen

### Helmlampen

Artikelnummer	Ausführung
9790.058	LED Kopflampe KS-7610-MX (ATEX)
9790.028	LED Kopflampe KS-7610-MC
9790.029	LED Kopflampe KS-6001
9790.038	LED Kopflampe KS-7810-MX (ATEX)
9790.064 + 9790.069	LED Kopflampe u-cap sport mit Helmadapter
9790.063	LED Kopflampe pheos LED Lights (ATEX)
9790.062	LED Kopflampe pheos LED Lights