Garant

6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 6mm

Bestelldaten

Bestellnummer	631029 6
GTIN	4062406060442
Artikelklasse	61A

Beschreibung

Ausführung:
Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.
Eng tolerierte Schlüsselweiten mit **HT-Drive** Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern.
Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen.
Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.
Norm:
DIN 3124-S
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
Hinweis:
GARANT und HOLEX 6-kant Steckschlüsseleinsätze auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (GARANT: Nr. 631032; HOLEX: Nr. 631022).

Technische Beschreibung

Länge	25 mm
∅ abtriebsseitig	9,3 mm
Schlüsselweite	6 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz