GRIDLINE

Montagewagen für Schubladen, 26×20G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 860/0

Bestelldaten

Bestellnummer	930617 860/0
GTIN	4062406065447
Artikelklasse	9GK

Beschreibung

Ausführung:
Zur Bestückung mit Schubladen 26×20G.
Montagewagen in 30×24G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, ∅ 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene®-Schiebegriffe. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.
Lackierung:
Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**
Hinweis:
Schubladenbestückung nur zulässig mit Nr. 930634 oder Nr. 930636 (mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung).
Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe: 885 mm
Breite: 750 mm
Tiefe: 600 mm
Nutzhöhe: 600 mm
Schubladengehäuse Höhe: 700 mm
maximale Tragfähigkeit: 500 kg

Technische Beschreibung

Schubladengehäuse Höhe	700 mm
Höhe	885 mm
Tiefe	600 mm
Breite	750 mm
maximale Tragfähigkeit	500 kg
Nutzhöhe	600 mm
Gewicht	56 kg
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszugsperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	26×20G

Zubehör

Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	930636 150
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	930634 125
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	930634 150
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 50 mm	930634 50
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	930636 100
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	930634 200

Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	930636 75
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 250 mm	930634 250
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm	930636 300
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	930634 75
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	930634 100
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm	930634 300
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	930636 200
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	930636 125
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 250 mm	930636 250