Garant

12-kant-Einsatz 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 22mm

Bestelldaten

Bestellnummer	637029 22
GTIN	4062406061067
Artikelklasse	61A

Beschreibung

Ausführung:
Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120.**
Eng tolerierte Schlüsselweiten mit **HT-Drive** Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern.
Norm:
DIN 3124
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite	22 mm
Länge	31 mm
∅ abtriebsseitig	29,6 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz