

Produkt Datenblatt pheos ABS B-S-WR



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Produktcharakteristik	<ul style="list-style-type: none">• Schutzhelm aus ABS mit Slots für uvex Visiere, Helm kapseln und Helmlampen• seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz• drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung• hohe Seitensteifigkeit• gekürzter Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben• Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung• Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort• Bedruckungsfläche für Individualisierung vorhanden
Material	ABS
Gewicht	ca. 440 g
Norm	EN 397 mit Zusatzanforderung für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C) und „Molten Metal“ (Metallspritzer)
Größe	52-61 cm
Verpackungseinheit	24 Stück

uvex pheos ABS B-S-WR mit Drehradsystem

Artikelnummer	Ausführung	Farbe
9772.071	uvex pheos ABS B-S-WR, kurzer Schirm	Weiß
9772.171	uvex pheos ABS B-S-WR, kurzer Schirm	Gelb
9772.271	uvex pheos ABS B-S-WR, kurzer Schirm	Orange
9772.371	uvex pheos ABS B-S-WR, kurzer Schirm	Rot

Zubehör

Artikelnummer	Ausführung
9760.009	Schweißband
9760.012	Innenausstattung für pheos B-S-WR
9790.005	Lederkinnriemen
9790.021	Gabelkinnriemen
9790.023	Stiftehalter
9790.022	Vollsichtbrillenclip
9790.065	Winterhaube, hi-viz gelb
9790.068	Winterhaube, hi-viz orange
9790.066	Balaclava, schwarz
9790.010	Wintermütze, gestrickt (WIN)
9790.012	Wintermütze, gestrickt (Alaska)
9790.015	Wintermütze, Größe S-M
9790.016	Wintermütze, Größe L-XL
9790.077	Verschlussstopfen - Set
9790.075	Nackenschutz, orange
9790.076	Nackenschutz, gelb
9790.006	Papiermützen

Helmlampen

Artikelnummer	Ausführung
9790.029	LED Kopflampe KS-6001 DUO
9790.064 + 9790.069	LED Kopflampe u-cap sport mit Helmadapter
9790.063	LED Kopflampe pheos LED Lights (ATEX)
9790.062	LED Kopflampe pheos LED Lights