Garant

Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 12-teilig, Typ: 6

Bestelldaten

Bestellnummer	637662 6
GTIN	4062406061302
Artikelklasse	61A

Beschreibung

Ausführung:
Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten **PUR-Schaumeinlage** sicher und jederzeit griffbereit gehalten.
Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124.**
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120.**
Verwendung:
Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 – M16.
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
Lieferumfang:
Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 9 St. Nr. 642229 Gr. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
2 Verlängerungen: je 1 St. Nr. 641029 Gr. 130; 255
1 Knarre: Nr. 640025
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Anzahl Teile	12
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	10-24 mm

Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Länge	357 mm
Breite	176 mm
Höhe	52 mm
Füllgrad einer Schublade in G	6×14
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 19 mm	642229 19
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 255 mm	641029 255
Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer Typ	640025
PUR-Schaumeinlage für Sortiment 637662	630304 637662
Systembox Typ 3B	630305 3B
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 17 mm	642229 17
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 13 mm	642229 13
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 130 mm	641029 130
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 18 mm	642229 18
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 21 mm	642229 21
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 22 mm	642229 22
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 24 mm	642229 24
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 16 mm	642229 16
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 10 mm	642229 10