Garant GRIDLINE

7S-Werkzeugschrank komplett mit 7 Schubladen, 26×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 1000/7S

Bestelldaten

Bestellnummer	931125 1000/7S
GTIN	4062406063009
Artikelklasse	9GK

Beschreibung

Ausführung:
Komplett bestückter Werkzeugschrank in 30×28G, mit 7 Schubladen 26×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.
Bestückung:
Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 75, 100, 125, 150, 150, 250
Lackierung:
Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**
Hinweis:
Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.
Preis nur gültig bei angegebener Lackierung.

Technische Beschreibung

Gewicht	158 kg
Nutzhöhe	900 mm
Höhe	1000 mm
Schubladen Nutztiefe in G	24
Anzahl Tür	0
Nutzhöhe für Schubladen	900 mm
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tiefe	700 mm
Schubladen Nutzbreite in G	26
Breite	750 mm
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Schubladen Fronthöhe	50 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	250 mm
Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Anzahl Schubladen	7
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugsperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz

Produktnamensattribut	26×24G
Produktart	Werkzeugschrank

Zubehör

Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931163 100
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	931163 75
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 50 mm	931163 50
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 250 mm	931163 250
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	931163 150
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	931163 125
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 1000 mm	931155 1000