Datenblatt

Garant

Klemmdrehhalter PSDNN 45°, für Wendeschneidplatten SN.., neutral, Schaft- / Plattengröße: 20/12mm

Bestelldaten

Bestellnummer	251114 20/12
GTIN	4062406063207
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Feder-Set	259044 2
passende Wendeschneidplatte	SN.. 1204..
Unterlegplatte	259031 20
Schaftgröße	20 mm
Funktionsbreite L_4 neutrale Halter	10,3 mm
Auskraglänge L_1 neutrale Halter	28 mm
Kniehebelschraube	259018 2
Kniehebel	259015 2
Gesamtlänge L neutrale Halter	125 mm
ISO-Code Halter	PSDNN 2020K12
Plattengröße	12 mm
Federstift-Set	259047 2
Norm	Werksnorm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein

Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter