Datenblatt

Garant

Klemmdrehhalter PSDNN 45°, für Wendeschneidplatten SN.., neutral, Schaft- / Plattengröße: 16/12mm

Bestelldaten

Bestellnummer	251114 16/12
GTIN	4062406063191
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kniehebel	259015 2
Feder-Set	259044 2
Schaftgröße	16 mm
passende Wendeschneidplatte	SN.. 1204..
Kniehebelschraube	259018 2
Gesamtlänge L neutrale Halter	100 mm
Federstift-Set	259047 2
Funktionsbreite L_4 neutrale Halter	8,3 mm
Auskraglänge L_1 neutrale Halter	31 mm
ISO-Code Halter	PSDNN 1616H12
Plattengröße	12 mm
Unterlegplatte	259031 20
Norm	Werksnorm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein

Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter