Datenblatt

Garant

Klemmdrehhalter PSDNN 45°, für Wendeschneidplatten SN.., neutral, Schaft- / Plattengröße: 25/12mm

Bestelldaten

Bestellnummer	251114 25/12
GTIN	4062406063214
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L_4 neutrale Halter	12,8 mm
Plattengröße	12 mm
ISO-Code Halter	PSDNN 2525M12
Kniehebel	259015 2
passende Wendeschneidplatte	SN.. 1204..
Gesamtlänge L neutrale Halter	150 mm
Kniehebelschraube	259018 2
Unterlegplatte	259031 20
Schaftgröße	25 mm
Feder-Set	259044 2
Auskraglänge L_1 neutrale Halter	29 mm
Federstift-Set	259047 2
Norm	Werksnorm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein

Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter