Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Schiebetüren, Höhe: 2000mm

Bestelldaten

Bestellnummer	940165 2000
GTIN	4062406069759
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Ausführung:
Bestückter Schrank in 60×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu). **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 8 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.
Lieferumfang:
Schrank inklusive Fachböden.
Lackierung:
Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**
Hinweis:
Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

ComfortClose	nein
Breite	1500 mm

Anzahl Fachboden	10
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tiefe	500 mm
Nutzhöhe	1863 mm
Höhe	2000 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Gewicht	171 kg
Schrank-Fronten	Vollblech-Schiebetür
Griff Positionierung	mitte
Tiefe in G	20
Breite in G	60
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940651 100
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940560 30
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940651 200
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
	958146 60

Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G,Höhe 150 mm
Gehäusebreite in G 60

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940651 125
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940552 30
Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940550 30
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940651 75
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940651 150
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940651 300
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940590 30
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitSchiebetüren, Breite 60G für Schrankhöhe 2000 mm	940514 2000