Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren, Höhe: 1250mm

Bestelldaten

Bestellnummer	940867 1250
GTIN	4062406071110
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Ausführung:
Unbestückter Schrank in 50×20G.
Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.
Lackierung:
Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**
Hinweis:
Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Nutzhöhe	1095 mm
Breite in G	50
ComfortClose	nein
Breite	1250 mm

Schrank-Fronten	Sichtfenster-Schiebetür
Höhe	1250 mm
Schrank Bauart	Basisschrank
Griff Positionierung	oben
Gewicht	91 kg
Tiefe in G	20
Tiefe	500 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21